

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skruvor och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING




Konsolerna är kompatibla med de pneumatiska kraftspännarna MM-BL-NK (se sidan -).
Dessa konsoler används i applikationer där det är nödvändigt att effektivt låsa fast en metallplåt

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högttemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svetsprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Klämskruvar med kulformig ände MM-RG (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	h1	h2	l1	l3	l4	m1	m2	m5	△
MM.43020-NK	MM-FL-RG-20-NK	32	M8	7	M5	10	10	38	37	7.5	22	17	17	145
MM.43032-NK	MM-FL-RG-32-NK	42	M10	9	M6	12	12	54.5	48.5	10	30	25	23	339
MM.43040-NK	MM-FL-RG-40-NK	52	M12	11	M8	14	14	63	61	13.5	37	30	30	604
MM.43050-NK	MM-FL-RG-50-NK	62	M12	13	M10	16	16	73.5	83.5	13.5	44	47	40	850