

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skruvor och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN



Konsolerna är kompatibla med de pneumatiska kraftspännarna MM-BL-NK (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högtemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svetssprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Klämskruvar med kulformig ände MM-RG (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	△
MM.44020-NK	MM-FL-RG1-20-NK	32	M8	7	M5	10	10	38	13	37	7.5	22	17	121
MM.44032-NK	MM-FL-RG1-32-NK	42	M10	9	M6	12	12	54.5	17	48.5	10	30	25	261
MM.44044-NK	MM-FL-RG1-40-NK	52	M12	11	M8	14	14	63	20	61	13.5	37	30	471
MM.44050-NK	MM-FL-RG1-50-NK	62	M12	13	M10	16	16	73.5	20	83.5	13.5	44	47	779