

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skruvor och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN




Konsolerna är kompatibla med de pneumatiska kraftspännarna MM-BL-NK (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högttemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svettssprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Fixeringsbackar MM-SC (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	d4 H8 / h6	h1	h2	l1	l3	l5	l6	m1	m2	m5	Δ
MM.40020-NK	MM-FL-SC-20-NK	32	M6	9	M5	7	10	10	38	37	20	7.5	22	17	17	166
MM.40032-NK	MM-FL-SC-32-NK	42	M8	11	M6	9	12	12	54.5	48.5	25	10	30	25	23	372
MM.40040-NK	MM-FL-SC-40-NK	52	M10	13	M8	11	14	14	63	61	30	13.5	37	30	30	668
MM.40050-NK	MM-FL-SC-50-NK	62	M10	13	M10	13	16	16	73.5	83.5	30	13.5	44	47	40	851