



MATERIAL



Skruv och mutter i svartoxiderat stål
Brickor i förzinkat stål.
Härdad stålcula, räfflad och plan yta, ej vändbar.

KÄNNETECKEN

Klämskruvarna är lämpliga för fastspänning av arbetsstycken.
De är kompatibla med armar och konsoler som i sin tur är kompatibla med de pneumatiska kraftspännarna MM-BL (se sidan -), MM-BI (se sidan -) eller MM-BC (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Skruvar i acetalbaserad (Delrin) teknopolymers med kula med plan kontaktyta.
- Skruvar med tryckplattor.



Kod	Benämning	d1	d2	l1	l2	s	s1	⚖
MM.25203	MM-RG-20-30	M8	4.8	30	0.5	4	13	12
MM.25020	MM-RG-20	M8	4.8	40	0.5	4	13	16
MM.25032	MM-RG-32	M10	6.4	50	0.7	5	17	25
MM.25040	MM-RG-40	M12	8.2	50	0.9	6	19	30
MM.25050	MM-RG-50	M12	8.2	60	0.9	6	19	36