





MATERIAL

Fäste i anodiserad aluminium, svart färg.
Skruv och centreringsbussningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.
Brickor i förzinkat stål.

KÄNNETECKEN

Monteringsfästena möjliggör en snabb och effektiv montering av de pneumatiska kraftspännarna MM-BL (se sidan -), MM-BI (se sidan -) eller MM-BC (se sidan -) för olika applikationer.
Appliceringsytan används för en korrekt positionering av konsolerna, medan centreringsbussningarna MM-CC (ingår i leverans) säkerställer korrekt axialitet hos belastningarna med avseende på lagerytan.



Kod	Benämning	d1	d2	d4 H8 / h6	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	m1	m2	△
MM.22020	MM-SBA-20	28	M8	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	200
MM.22032	MM-SBA-32	40	M10	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	560
MM.22040	MM-SBA-40	50	M12	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	800