

MATERIAL




Svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN

Fixeringsbackarna är kompatibla med konsolerna som i sin tur är kompatibla med de pneumatiska kraftspännare MM-BL (se sidan -), MM-BI (se sidan -) eller MM-BC (se sidan -).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Centreringsbussningar MM-CC (se sidan -).



Kod	Benämning	d1	d2 H8 / h6	h	l1	l2	l3 ±0.01	t	Δ
MM.23020	MM-SC-A-20	M6	9	25	30	13	17	8	80
MM.23032	MM-SC-A-32	M8	11	35	40	17	23	12	180
MM.23040	MM-SC-A-40	M10	13	45	50	20	30	15	350
MM.23050	MM-SC-A-50	M10	13	50	60	20	40	15	470
MM.34020	MM-SC-AL-20	M6	9	50	30	13	17	8	150
MM.34032	MM-SC-AL-32	M8	11	70	40	17	23	12	370
MM.34040	MM-SC-AL-40	M10	13	80	50	20	30	15	620
MM.34050	MM-SC-AL-50	M10	13	85	60	20	40	15	800