



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

### MATERIAL

AlSi 304 rostfritt stål.

### STANDARDUTFÖRANDE

- **MPG-R-SST-1:** för styrskenor med en rullbana
- **MPG-R-SST-2:** för styrskenor med två rullbanor.
- **MPG-R-SST-3:** för styrskenor med tre rullbanor.
- **MPG-R-SST-4:** för styrskenor med fyra rullbanor

### KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

MPG-R-SST beslag för styrskenor används för att fästa GLD-SST styrskenor.

De levereras i kit med beslag, tapp, skruv och mutter (MPG-R-SST-1) eller beslag, skruvar och distansbricka (MPG-R-SST-2/MPG-R-SST-3/MPG-R-SST-4).


Levereras ej monterade.

### TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


MPG-P: fästtapp (419513 MPG-P16-M10x17) för användning med MPG-R-SST-2/MPG-R-SST-3/MPG-R-SST-4 beslag.




**MPG-R-SST-1**




**MPG-R-SST-2**






**MPG-R-SST-3**



**MPG-R-SST-4**





MPG-R-SST-1



| Kod    | Benämning   | L   | Linjär sidostyrning | ⚖   |
|--------|-------------|-----|---------------------|-----|
| 419352 | MPG-R-SST-1 | 3.5 | GLD-1-SST           | 220 |

MPG-R-SST-3



| Kod    | Benämning   | L  | Linjär sidostyrning | ⚖   |
|--------|-------------|----|---------------------|-----|
| 419362 | MPG-R-SST-3 | 56 | GLD-3-SST           | 220 |

MPG-R-SST-2



| Kod    | Benämning   | L  | Linjär sidostyrning | ⚖   |
|--------|-------------|----|---------------------|-----|
| 419354 | MPG-R-SST-2 | 31 | GLD-2-SST           | 410 |

MPG-R-SST-4



| Kod    | Benämning   | L  | Linjär sidostyrning | ⚖   |
|--------|-------------|----|---------------------|-----|
| 419364 | MPG-R-SST-4 | 82 | GLD-4-SST           | 410 |