



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad själv-slocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för M4 försänkta skruvar (medföljer ej).

ROTATIONS STIFT OCH RETURFJÄDRAR

Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt stål.

TEKNISKA DATA

V0 certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) (se Tekniska data på sidan A-5) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slocknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar.


Lyftkrafts (F1) och draghållfasthets (F2) värden som redovisas i tabellen är ett resultat av permanent deformation med hjälp av lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden som visas i figuren med omgivningstemperaturen.

MONTERINGSANVISNINGAR



Ta upp hålet i panelen i enlighet med malldimensioner.



Borrmall
(ta bort alla bormningsgrader
innan montering av handtaget)



x	y	f1	f2
135.6+0,1	65.4+0,1	116,4+/-0,1	79,3+/-0,1



Kod	Benämning	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	△
150501	MPR.141-AE-V0-C9	141.5	118.5	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1900	1900	148