



1

HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), gråsvart RAL 7021, orange (C2-C1) RAL 2004, matt yta.



2

KNAPP

Teknopolymer, svart färg, matt yta.



3

STANDARDUTFÖRANDE

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

- **MRX-B**: mäsningbussning, gängat hål.
- **MRX-SST**: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- **MRX-p**: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).
- **MRX-SST-p**: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).



4

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:

- absolut elektrisk isolering för operatörens hand
- bekvämare frikoppling av spaken.



5

STRESSTÅLIGHET

Se ERX. på sidan 218.



6

BRUKSANVISNING

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkranen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkranen igen.



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22




23



24



ELESA Original design

if
Hannover**MRX-B
MRX-SST**

MRX-B



Kod	Benämning	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	Antal kuggar	
141131	MRX.40 B-M5	42	M5	50	18	32	35.5	10	29	6	14	12	18	11
141131-C2-C1	MRX.40-C2-B-M5-C1	42	M5	50	18	32	35.5	10	29	6	14	12	18	11
141141	MRX.40 B-M6	42	M6	50	18	32	35.5	10	29	6	14	12	18	13
141141-C2-C1	MRX.40-C2-B-M6-C1	42	M6	50	18	32	35.5	10	29	6	14	12	18	13
141411	MRX.63 B-M6	63	M6	73	23	43	46.5	16	37	8	17	15	20	22
141411-C2-C1	MRX.63-C2-B-M6-C1	63	M6	73	23	43	46.5	16	37	8	17	15	20	22
141421	MRX.63 B-M8	63	M8	73	23	43	46.5	13	37	8	17	15	20	23
141421-C2-C1	MRX.63-C2-B-M8-C1	63	M8	73	23	43	46.5	13	37	8	17	15	20	23
141422	MRX.63 B-M10	63	M10	73	23	43	46.5	13	37	8	17	15	20	24
141422-C2-C1	MRX.63-C2-B-M10-C1	63	M10	73	23	43	46.5	13	37	8	17	15	20	24
142111	MRX.80 B-M8	80	M8	92	28	54	58.5	20	47	10	22	19	24	43
142111-C2-C1	MRX.80-C2-B-M8-C1	80	M8	92	28	54	58.5	20	47	10	22	19	24	43
142121	MRX.80 B-M10	80	M10	92	28	54	58.5	18	47	10	22	19	24	45
142121-C2-C1	MRX.80-C2-B-M10-C1	80	M10	92	28	54	58.5	18	47	10	22	19	24	45
142131	MRX.80 B-M12	80	M12	92	28	54	58.5	17	47	10	22	19	24	47
142131-C2-C1	MRX.80-C2-B-M12-C1	80	M12	92	28	54	58.5	17	47	10	22	19	24	47
142501	MRX.100 B-M10	100	M10	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	71
142501-C2-C1	MRX.100-C2-B-M10-C1	100	M10	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	71
142511	MRX.100 B-M12	100	M12	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	74
142511-C2-C1	MRX.100-C2-B-M12-C1	100	M12	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	74
142521	MRX.100 B-M14	100	M14	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	85
142521-C2-C1	MRX.100-C2-B-M14-C1	100	M14	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	85
142531	MRX.100 B-M16	100	M16	114	33	65	69.5	22	54	12	25	25	28	82
142531-C2-C1	MRX.100-C2-B-M16-C1	100	M16	114	33	65	69.5	22	54	12	25	25	28	82

MRX-SST



INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	Antal kuggar	
141185	MRX.40-SST-M5	42	M5	50	18	32	35.5	6	29	6	14	12	18	11
141185-C2-C1	MRX.40-C2-SST-M5-C1	42	M5	50	18	32	35.5	6	29	6	14	12	18	11
141191	MRX.40-SST-M6	42	M6	50	18	32	35.5	10	29	6	14	12	18	12
141191-C2-C1	MRX.40-C2-SST-M6-C1	42	M6	50	18	32	35.5	10	29	6	14	12	18	12
141423	MRX.63-SST-M6	63	M6	73	23	43	46.5	12	37	8	17	15	20	25
141423-C2-C1	MRX.63-C2-SST-M6-C1	63	M6	73	23	43	46.5	12	37	8	17	15	20	25
141425	MRX.63-SST-M8	63	M8	73	23	43	46.5	13	37	8	17	15	20	25
141425-C2-C1	MRX.63-C2-SST-M8-C1	63	M8	73	23	43	46.5	13	37	8	17	15	20	25
142155	MRX.80-SST-M8	80	M8	92	28	54	58.5	13	47	10	22	19	24	41
142155-C2-C1	MRX.80-C2-SST-M8-C1	80	M8	92	28	54	58.5	13	47	10	22	19	24	41
142161	MRX.80-SST-M10	80	M10	92	28	54	58.5	17	47	10	22	19	24	42
142161-C2-C1	MRX.80-C2-SST-M10-C1	80	M10	92	28	54	58.5	17	47	10	22	19	24	42
142561	MRX.100-SST-M12	100	M12	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	74
142561-C2-C1	MRX.100-C2-SST-M12-C1	100	M12	114	33	65	69.5	20	54	12	25	25	28	74





MRX-p



MRX-p



Kod	Benämning	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Antal kuggar	
141201	MRX.40 p-M5x10	42	M5	50	18	32	35.5	29	6	14	12	10	18	12
141201-C2-C1	MRX.40-C2-p-M5x10-C1	42	M5	50	18	32	35.5	29	6	14	12	10	18	12
141211	MRX.40 p-M5x16	42	M5	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	18	13
141211-C2-C1	MRX.40-C2-p-M5x16-C1	42	M5	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	18	13
141221	MRX.40 p-M5x20	42	M5	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18	13
141221-C2-C1	MRX.40-C2-p-M5x20-C1	42	M5	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18	13
141301	MRX.40 p-M6x10	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	10	18	13
141301-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x10-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	10	18	13
141311	MRX.40 p-M6x16	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	18	14
141311-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x16-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	18	14
141321	MRX.40 p-M6x20	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18	14
141321-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x20-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18	14
141331	MRX.40 p-M6x25	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	25	18	15
141331-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x25-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	25	18	15
141335	MRX.40 p-M6x30	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	30	18	16
141335-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x30-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	30	18	16
141341	MRX.40 p-M6x40	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	40	18	18
141341-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x40-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	40	18	18
141345	MRX.40 p-M6x45	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	45	18	19
141345-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x45-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	45	18	19
141351	MRX.40 p-M6x50	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	50	18	20
141351-C2-C1	MRX.40-C2-p-M6x50-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	50	18	20
141361	MRX.40 p-M8x16	42	M8	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	18	17
141361-C2-C1	MRX.40-C2-p-M8x16-C1	42	M8	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	18	17
141362	MRX.40 p-M8x20	42	M8	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18	18
141362-C2-C1	MRX.40-C2-p-M8x20-C1	42	M8	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18	18
141363	MRX.40 p-M8x25	42	M8	50	18	32	35.5	29	6	14	12	25	18	20
141363-C2-C1	MRX.40-C2-p-M8x25-C1	42	M8	50	18	32	35.5	29	6	14	12	25	18	20
141431	MRX.63 p-M6x10	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	10	20	24
141431-C2-C1	MRX.63-C2-p-M6x10-C1	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	10	20	24
141441	MRX.63 p-M6x16	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	16	20	24
141441-C2-C1	MRX.63-C2-p-M6x16-C1	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	16	20	24
141451	MRX.63 p-M6x20	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20	25
141451-C2-C1	MRX.63-C2-p-M6x20-C1	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20	25
141461	MRX.63 p-M6x25	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	25	20	25
141461-C2-C1	MRX.63-C2-p-M6x25-C1	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	25	20	25
141466	MRX.63 p-M6x30	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20	27
141466-C2-C1	MRX.63-C2-p-M6x30-C1	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20	27
141470	MRX.63 p-M6x35	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	35	20	29
141470-C2-C1	MRX.63-C2-p-M6x35-C1	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	35	20	29
141471	MRX.63 p-M6x40	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20	29
141471-C2-C1	MRX.63-C2-p-M6x40-C1	63	M6	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20	29
141501	MRX.63 p-M8x16	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	16	20	30
141501-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x16-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	16	20	30
141511	MRX.63 p-M8x20	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20	31
141511-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x20-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20	31

Låsspakar

MRX-p

Kod	Benämning	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Antal kuggar	🔧
141521	MRX.63 p-M8x25	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	25	20	32
141521-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x25-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	25	20	32
141531	MRX.63 p-M8x30	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20	34
141531-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x30-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20	34
141535	MRX.63 p-M8x35	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	35	20	35
141535-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x35-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	35	20	35
141541	MRX.63 p-M8x40	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20	37
141541-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x40-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20	37
141551	MRX.63 p-M8x45	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	45	20	38
141551-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x45-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	45	20	38
141561	MRX.63 p-M8x50	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	50	20	40
141561-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x50-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	50	20	40
141569	MRX.63 p-M8x60	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	60	20	43
141569-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x60-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	60	20	43
141571	MRX.63 p-M8x70	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	70	20	43
141571-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x70-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	70	20	43
141576	MRX.63 p-M8x80	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	80	20	48
141576-C2-C1	MRX.63-C2-p-M8x80-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	80	20	48
141581	MRX.63 p-M10x20	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20	38
141581-C2-C1	MRX.63-C2-p-M10x20-C1	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20	38
141583	MRX.63 p-M10x30	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20	43
141583-C2-C1	MRX.63-C2-p-M10x30-C1	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20	43
141585	MRX.63 p-M10x40	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20	48
141585-C2-C1	MRX.63-C2-p-M10x40-C1	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20	48
141587	MRX.63 p-M10x50	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	50	20	52
141587-C2-C1	MRX.63-C2-p-M10x50-C1	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	50	20	52
141589	MRX.63 p-M10x60	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	60	20	60
141589-C2-C1	MRX.63-C2-p-M10x60-C1	63	M10	73	23	43	46.5	37	8	17	15	60	20	60
142181	MRX.80 p-M8x20	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24	45
142181-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x20-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24	45
142183	MRX.80 p-M8x25	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24	46
142183-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x25-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24	46
142185	MRX.80 p-M8x30	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24	47
142185-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x30-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24	47
142187	MRX.80 p-M8x40	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24	60
142187-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x40-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24	60
142189	MRX.80 p-M8x45	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	45	24	49
142189-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x45-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	45	24	49
142191	MRX.80 p-M8x50	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24	56
142191-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x50-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24	56
142193	MRX.80 p-M8x55	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	55	24	51
142193-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x55-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	55	24	51
142195	MRX.80 p-M8x60	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	60	24	59
142195-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x60-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	60	24	59
142197	MRX.80 p-M8x70	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24	62
142197-C2-C1	MRX.80-C2-p-M8x70-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24	62
142201	MRX.80 p-M10x20	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24	57
142201-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x20-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24	57
142211	MRX.80 p-M10x25	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24	59
142211-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x25-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24	59
142221	MRX.80 p-M10x30	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24	62
142221-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x30-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24	62
142225	MRX.80 p-M10x35	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	35	24	64
142225-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x35-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	35	24	64
142231	MRX.80 p-M10x40	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24	67
142231-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x40-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24	67
142241	MRX.80 p-M10x50	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24	72
142241-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x50-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24	72
142245	MRX.80 p-M10x60	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	60	24	76
142245-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x60-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	60	24	76
142251	MRX.80 p-M10x70	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24	81
142251-C2-C1	MRX.80-C2-p-M10x70-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24	81





MRX-p

Kod	Benämning	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Antal kuggar	⚖
142301	MRX.80 p-M12x20	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24	64
142301-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x20-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24	64
142311	MRX.80 p-M12x25	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24	68
142311-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x25-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24	68
142321	MRX.80 p-M12x30	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24	71
142321-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x30-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24	71
142325	MRX.80 p-M12x35	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	35	24	75
142325-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x35-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	35	24	75
142331	MRX.80 p-M12x40	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24	81
142331-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x40-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24	81
142335	MRX.80 p-M12x45	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	45	24	80
142335-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x45-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	45	24	80
142341	MRX.80 p-M12x50	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24	86
142341-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x50-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24	86
142351	MRX.80 p-M12x60	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	60	24	93
142351-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x60-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	60	24	93
142361	MRX.80 p-M12x70	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24	98
142361-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x70-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24	98
142365	MRX.80 p-M12x80	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	80	24	107
142365-C2-C1	MRX.80-C2-p-M12x80-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	80	24	107
142591	MRX.100 p-M12x20	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	20	28	101
142591-C2-C1	MRX.100-C2-p-M12x20-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	20	28	101
142601	MRX.100 p-M12x30	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28	103
142601-C2-C1	MRX.100-C2-p-M12x30-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28	103
142651	MRX.100 p-M12x50	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28	118
142651-C2-C1	MRX.100-C2-p-M12x50-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28	118
142701	MRX.100 p-M12x70	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28	131
142701-C2-C1	MRX.100-C2-p-M12x70-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28	131
142801	MRX.100 p-M14x30	100	M14	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28	120
142801-C2-C1	MRX.100-C2-p-M14x30-C1	100	M14	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28	120
142831	MRX.100 p-M14x50	100	M14	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28	140
142831-C2-C1	MRX.100-C2-p-M14x50-C1	100	M14	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28	140
142851	MRX.100 p-M14x70	100	M14	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28	156
142851-C2-C1	MRX.100-C2-p-M14x70-C1	100	M14	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28	156
142901	MRX.100 p-M16x30	100	M16	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28	144
142901-C2-C1	MRX.100-C2-p-M16x30-C1	100	M16	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28	144
142951	MRX.100 p-M16x50	100	M16	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28	168
142951-C2-C1	MRX.100-C2-p-M16x50-C1	100	M16	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28	168
142981	MRX.100 p-M16x70	100	M16	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28	196
142981-C2-C1	MRX.100-C2-p-M16x70-C1	100	M16	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28	196

MRX-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Antal kuggar
141371	MRX.40-SST-p-M6x16	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	15
141371-C2-C1	MRX.40-C2-SST-p-M6x16-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	16	15
141372	MRX.40-SST-p-M6x20	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18
141372-C2-C1	MRX.40-C2-SST-p-M6x20-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	20	18
141373	MRX.40-SST-p-M6x25	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	25	18
141373-C2-C1	MRX.40-C2-SST-p-M6x25-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	25	18
141374	MRX.40-SST-p-M6x30	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	30	18
141374-C2-C1	MRX.40-C2-SST-p-M6x30-C1	42	M6	50	18	32	35.5	29	6	14	12	30	18
141700	MRX.63-SST-p-M8x16	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	16	20
141700-C2-C1	MRX.63-C2-SST-p-M8x16-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	16	20
141701	MRX.63-SST-p-M8x20	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20
141701-C2-C1	MRX.63-C2-SST-p-M8x20-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	20	20
141702	MRX.63-SST-p-M8x25	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	25	20
141702-C2-C1	MRX.63-C2-SST-p-M8x25-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	25	20
141711	MRX.63-SST-p-M8x30	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20
141711-C2-C1	MRX.63-C2-SST-p-M8x30-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	30	20
141713	MRX.63-SST-p-M8x40	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20
141713-C2-C1	MRX.63-C2-SST-p-M8x40-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	40	20
141715	MRX.63-SST-p-M8x50	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	50	20
141715-C2-C1	MRX.63-C2-SST-p-M8x50-C1	63	M8	73	23	43	46.5	37	8	17	15	50	20
142367	MRX.80-SST-p-M8x20	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24
142367-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M8x20-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24
142369	MRX.80-SST-p-M8x25	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24
142369-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M8x25-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	25	24
142371	MRX.80-SST-p-M8x30	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24
142371-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M8x30-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24
142373	MRX.80-SST-p-M8x40	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24
142373-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M8x40-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24
142375	MRX.80-SST-p-M8x45	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	45	24
142375-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M8x45-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	45	24
142377	MRX.80-SST-p-M8x50	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24
142377-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M8x50-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24
142380	MRX.80-SST-p-M8x70	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24
142380-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M8x70-C1	80	M8	92	28	54	58.5	47	10	22	19	70	24
142381	MRX.80-SST-p-M10x20	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24
142381-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M10x20-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	20	24
142385	MRX.80-SST-p-M10x30	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24
142385-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M10x30-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24
142387	MRX.80-SST-p-M10x40	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24
142387-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M10x40-C1	80	M10	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24
142391	MRX.80-SST-p-M12x30	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24
142391-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M12x30-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	30	24
142393	MRX.80-SST-p-M12x40	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24
142393-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M12x40-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	40	24
142395	MRX.80-SST-p-M12x50	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24
142395-C2-C1	MRX.80-C2-SST-p-M12x50-C1	80	M12	92	28	54	58.5	47	10	22	19	50	24
143001	MRX.100-SST-p-M12x30	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28
143001-C2-C1	MRX.100-C2-SST-p-M12x30-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	30	28
143003	MRX.100-SST-p-M12x40	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	40	28
143003-C2-C1	MRX.100-C2-SST-p-M12x40-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	40	28
143005	MRX.100-SST-p-M12x50	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28
143005-C2-C1	MRX.100-C2-SST-p-M12x50-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	50	28
143009	MRX.100-SST-p-M12x70	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28
143009-C2-C1	MRX.100-C2-SST-p-M12x70-C1	100	M12	114	33	65	69.5	54	12	25	25	70	28

