

MATERIAL

AISI 304 rostfritt stål.

NITAR

AISI 304 rostfritt stål.

DRAGBULT OCH DRAGKROK

AISI 303 rostfritt stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

STANDARDUTFÖRANDE



- **MTA-TX**: med dragbult.
- **MTA-TFX**: med dragkrok.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

Förslutningsspännare MTA-SST garanterar perfekt stängning av alla typer av skydd.


Positionen för dragkroken (MTA-TFX) kan justeras för att anpassas till specifika tillämpningar.



MTA-TX

Kod	Benämning	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₃	h ₁	h ₂	l	l ₁	l ₃	m ₁	m ₂	s	w Slaglängd	⚖
GG.AS447-R	MTA.160-TX	30.5	35	42	14	8	5.5	40.2	16.3	33	175.8	85	28	16	2.5	87	210
GG.AS451	MTA.220-TX	37.4	41	45	18	10	6.5	48.9	19.5	40	199.7	99	32	19	3	97	350
GG.AS455	MTA.320-TX	35.5	48	60	21	10	8.5	49.1	23.7	43	224.8	105	45	32	3	100	510
GG.AS459	MTA.420-TX	44.3	54	84	26	14	10.5	60.7	28.9	45.5	274.9	138	60.5	28.5	5	155	1100

* Hållkraft.



MTA-TFX

Kod	Benämning	a	a ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	l	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	s	r	w	Seglängd	
GG.AS449-R	MTA.160-TFX	24.7	30.5	35	42	14	M6	5.5	5.2	40.2	16.3	33	214.9	71+91	85	28	16	2.5	3.2	87	240	
GG.AS453	MTA.220-TFX	29.0	37.5	41	45	18	M8	6.5	7.1	48.9	19.5	40	247.3	84+105	99	32	19	3	5	97	350	
GG.AS457	MTA.320-TFX	25.0	35.4	48	60	21	M10	8.5	8.8	49.1	23.7	43	277.8	91+115	105	45	32	3	6	100	625	
GG.AS461	MTA.420-TFX	33.9	44.3	54	84	26	M10	10.5	8.8	60.7	28.9	45.5	325.8	95+114.5	138	60.5	28.5	5	6	155	1210	

* Hållkraft.

