

MATERIAL

AlSi 304 rostfritt stål.

NITAR

AlSi 304 rostfritt stål.

DRAGKROK

Parallellt med klämarmen, AlSi 304 rostfritt stål.

OSCILLERANDE AXEL OCH MUTTRAR

AlSi 303 rostfritt stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Alla leder är insmorda med specialfett.

Förslutningsspännare MTC. garanterar perfekt stängning av alla typer av skydd.

Positionen för dragkroken kan justeras i längd för att anpassas till användningskraven.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

TRU: U-formade dragkrokar i olika storlekar (se sidan).



INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Slaglängd w	FH [N]*	
GG.AS500	MTC.160-T2X	12	26	28	20	14	M4	4.3	25	18	98	19	16	10	35+44	2	25	1600	85
GG.AS505	MTC.320-T2X	16	40	44	28	22	M6	6.5	30	25	152	32	19	14.3	54+63	3	48	3200	250
GG.AS510	MTC.700-T2X	24	60	54	38	26	M8	8.5	42	36	220	38	41.5	19	70+90	3.5	58	7000	600

* Hållkraft.