


MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Mässingsbussning, gängat genomgående hål.



| Kod    | Benämning          | D  | d   | h   | d1   | H  | h1  | Rörets<br>ytterdiameter | Rörets<br>innerdiameter | Rör<br>tjocklek | Max. statisk<br>belastning*<br>[N] | ⚖  |
|--------|--------------------|----|-----|-----|------|----|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----|
| 320211 | NDX.T-20x2-M8      | 20 | M8  | 5   | 16   | 23 | 5   | 20                      | 16                      | 2               | 4000                               | 23 |
| 320221 | NDX.T-25x2-M8      | 25 | M8  | 5.5 | 21   | 26 | 5.5 | 25                      | 21                      | 2               | 4500                               | 24 |
| 320222 | NDX.T-25x2-M10     | 25 | M10 | 5.5 | 21   | 26 | 5.5 | 25                      | 21                      | 2               | 4500                               | 24 |
| 320231 | NDX.T-30x1-M8      | 30 | M8  | 10  | 28   | 31 | 6   | 30                      | 28                      | 1               | 4500                               | 24 |
| 320232 | NDX.T-30x1-M10     | 30 | M10 | 10  | 28   | 31 | 6   | 30                      | 28                      | 1               | 4500                               | 24 |
| 320233 | NDX.T-30x1-M12     | 30 | M12 | 10  | 28   | 31 | 6   | 30                      | 28                      | 1               | 4500                               | 24 |
| 320234 | NDX.T-30x1-M14     | 30 | M14 | 15  | 28   | 31 | 6   | 30                      | 28                      | 1               | 4500                               | 26 |
| 320235 | NDX.T-30x1-M16     | 30 | M16 | 15  | 28   | 31 | 6   | 30                      | 28                      | 1               | 4500                               | 26 |
| 320241 | NDX.T-30x1.5-M8    | 30 | M8  | 10  | 27   | 31 | 6   | 30                      | 27                      | 1.5             | 4500                               | 24 |
| 320242 | NDX.T-30x1.5-M10   | 30 | M10 | 10  | 27   | 31 | 6   | 30                      | 27                      | 1.5             | 4500                               | 24 |
| 320243 | NDX.T-30x1.5-M12   | 30 | M12 | 10  | 27   | 31 | 6   | 30                      | 27                      | 1.5             | 4500                               | 24 |
| 320244 | NDX.T-30x1.5-M14   | 30 | M14 | 15  | 27   | 31 | 6   | 30                      | 27                      | 1.5             | 4500                               | 26 |
| 320245 | NDX.T-30x1.5-M16   | 30 | M16 | 15  | 27   | 31 | 6   | 30                      | 27                      | 1.5             | 4500                               | 26 |
| 320251 | NDX.T-30x2-M8#     | 30 | M8  | 10  | 26   | 31 | 6   | 30                      | 26                      | 2               | 4500                               | 24 |
| 320252 | NDX.T-30x2-M10#    | 30 | M10 | 10  | 26   | 31 | 6   | 30                      | 26                      | 2               | 4500                               | 24 |
| 320253 | NDX.T-30x2-M12#    | 30 | M12 | 10  | 26   | 31 | 6   | 30                      | 26                      | 2               | 4500                               | 24 |
| 320254 | NDX.T-30x2-M14#    | 30 | M14 | 15  | 26   | 31 | 6   | 30                      | 26                      | 2               | 4500                               | 26 |
| 320255 | NDX.T-30x2-M16#    | 30 | M16 | 15  | 26   | 31 | 6   | 30                      | 26                      | 2               | 4500                               | 26 |
| 320261 | NDX.T-30x2.5-M8#   | 30 | M8  | 10  | 25   | 31 | 6   | 30                      | 25                      | 2.5             | 4500                               | 24 |
| 320262 | NDX.T-30x2.5-M10#  | 30 | M10 | 10  | 25   | 31 | 6   | 30                      | 25                      | 2.5             | 4500                               | 24 |
| 320263 | NDX.T-30x2.5-M12#  | 30 | M12 | 10  | 25   | 31 | 6   | 30                      | 25                      | 2.5             | 4500                               | 24 |
| 320264 | NDX.T-30x2.5-M14#  | 30 | M14 | 15  | 25   | 31 | 6   | 30                      | 25                      | 2.5             | 4500                               | 26 |
| 320265 | NDX.T-30x2.5-M16#  | 30 | M16 | 15  | 25   | 31 | 6   | 30                      | 25                      | 2.5             | 4500                               | 26 |
| 320266 | NDX.T-32x2-M8      | 32 | M8  | 10  | 28   | 31 | 6   | 32                      | 28                      | 2               | 4500                               | 28 |
| 320267 | NDX.T-32x2-M10     | 32 | M10 | 10  | 28   | 31 | 6   | 32                      | 28                      | 2               | 4500                               | 28 |
| 320268 | NDX.T-35x2-M10     | 35 | M10 | 10  | 31   | 31 | 6   | 35                      | 31                      | 2               | 4500                               | 30 |
| 320269 | NDX.T-35x2-M12     | 35 | M12 | 10  | 31   | 31 | 6   | 35                      | 31                      | 2               | 4500                               | 30 |
| 320271 | NDX.T-38x1.5-M8    | 38 | M8  | 10  | 35   | 38 | 8   | 38                      | 35                      | 1.5             | 5000                               | 32 |
| 320272 | NDX.T-38x1.5-M10   | 38 | M10 | 10  | 35   | 38 | 8   | 38                      | 35                      | 1.5             | 5000                               | 32 |
| 320273 | NDX.T-38x1.5-M12   | 38 | M12 | 10  | 35   | 38 | 8   | 38                      | 35                      | 1.5             | 5000                               | 32 |
| 320274 | NDX.T-38x1.5-M14   | 38 | M14 | 15  | 35   | 38 | 8   | 38                      | 35                      | 1.5             | 5000                               | 34 |
| 320275 | NDX.T-38x1.5-M16   | 38 | M16 | 15  | 35   | 38 | 8   | 38                      | 35                      | 1.5             | 5000                               | 34 |
| 320282 | NDX.T-38x2-M10     | 38 | M10 | 10  | 34   | 38 | 8   | 38                      | 34                      | 2               | 5000                               | 32 |
| 320283 | NDX.T-38x2-M12     | 38 | M12 | 10  | 34   | 38 | 8   | 38                      | 34                      | 2               | 5000                               | 32 |
| 320284 | NDX.T-38x2-M14     | 38 | M14 | 15  | 34   | 38 | 8   | 38                      | 34                      | 2               | 5000                               | 34 |
| 320285 | NDX.T-38x2-M16     | 38 | M16 | 15  | 34   | 38 | 8   | 38                      | 34                      | 2               | 5000                               | 34 |
| 320292 | NDX.T-38x2.5-M10#  | 38 | M10 | 10  | 33   | 38 | 8   | 38                      | 33                      | 2.5             | 5000                               | 32 |
| 320293 | NDX.T-38x2.5-M12#  | 38 | M12 | 10  | 33   | 38 | 8   | 38                      | 33                      | 2.5             | 5000                               | 32 |
| 320294 | NDX.T-38x2.5-M14#  | 38 | M14 | 15  | 33   | 38 | 8   | 38                      | 33                      | 2.5             | 5000                               | 34 |
| 320295 | NDX.T-38x2.5-M16#  | 38 | M16 | 15  | 33   | 38 | 8   | 38                      | 33                      | 2.5             | 5000                               | 34 |
| 320297 | NDX.T-40x3-M10     | 40 | M10 | 10  | 34   | 38 | 7.5 | 40                      | 34                      | 3               | 5000                               | 40 |
| 320298 | NDX.T-40x3-M12     | 40 | M12 | 10  | 34   | 38 | 7.5 | 40                      | 34                      | 3               | 5000                               | 40 |
| 320301 | NDX.T-42.4x1.5-M8  | 42 | M8  | 10  | 39.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 39.4                    | 1.5             | 5000                               | 44 |
| 320302 | NDX.T-42.4x1.5-M10 | 42 | M10 | 10  | 39.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 39.4                    | 1.5             | 5000                               | 44 |
| 320303 | NDX.T-42.4x1.5-M12 | 42 | M12 | 10  | 39.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 39.4                    | 1.5             | 5000                               | 44 |
| 320304 | NDX.T-42.4x1.5-M14 | 42 | M14 | 15  | 39.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 39.4                    | 1.5             | 5000                               | 46 |
| 320305 | NDX.T-42.4x1.5-M16 | 42 | M16 | 15  | 39.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 39.4                    | 1.5             | 5000                               | 46 |
| 320306 | NDX.T-42.4x1.5-M20 | 42 | M20 | 20  | 39.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 39.4                    | 1.5             | 8000                               | 42 |

| Kod    | Benämning           | D    | d   | h  | d1   | H  | h1  | Rörets<br>ytterdiameter | Rörets<br>innerdiameter | Rör<br>tjocklek | Max. statisk<br>belastning*<br>[N] | ⚖  |
|--------|---------------------|------|-----|----|------|----|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----|
| 320312 | NDX.T-42.4x2-M10    | 42   | M10 | 10 | 38.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 38.4                    | 2               | 5000                               | 44 |
| 320313 | NDX.T-42.4x2-M12    | 42   | M12 | 10 | 38.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 38.4                    | 2               | 5000                               | 44 |
| 320314 | NDX.T-42.4x2-M14    | 42   | M14 | 15 | 38.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 38.4                    | 2               | 5000                               | 46 |
| 320315 | NDX.T-42.4x2-M16    | 42   | M16 | 15 | 38.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 38.4                    | 2               | 5000                               | 46 |
| 320316 | NDX.T-42.4x2-M20    | 42   | M20 | 20 | 38.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 38.4                    | 2               | 8000                               | 42 |
| 320322 | NDX.T-42.4x2.5-M10# | 42   | M10 | 10 | 37.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 37.4                    | 2.5             | 5000                               | 44 |
| 320323 | NDX.T-42.4x2.5-M12# | 42   | M12 | 10 | 37.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 37.4                    | 2.5             | 5000                               | 44 |
| 320324 | NDX.T-42.4x2.5-M14# | 42   | M14 | 15 | 37.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 37.4                    | 2.5             | 5000                               | 46 |
| 320325 | NDX.T-42.4x2.5-M16# | 42   | M16 | 15 | 37.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 37.4                    | 2.5             | 5000                               | 46 |
| 320326 | NDX.T-42.4x2.5-M20# | 42   | M20 | 20 | 37.4 | 38 | 8   | 42.4                    | 37.4                    | 2.5             | 8000                               | 42 |
| 320327 | NDX.T-42x3-M10      | 42   | M10 | 10 | 36   | 38 | 8   | 42                      | 36                      | 3               | 5000                               | 44 |
| 320328 | NDX.T-42x3-M12      | 42   | M12 | 10 | 36   | 38 | 8   | 42                      | 36                      | 3               | 5000                               | 44 |
| 320329 | NDX.T-45x3-M12      | 45   | M12 | 10 | 39   | 38 | 8.5 | 45                      | 39                      | 3               | 5000                               | 46 |
| 320330 | NDX.T-45x3-M16      | 45   | M16 | 10 | 39   | 38 | 8.5 | 45                      | 39                      | 3               | 5000                               | 46 |
| 320331 | NDX.T-48.3x1.5-M8   | 48   | M8  | 10 | 45.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 45.3                    | 1.5             | 5500                               | 50 |
| 320332 | NDX.T-48.3x1.5-M10  | 48   | M10 | 10 | 45.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 45.3                    | 1.5             | 5500                               | 50 |
| 320333 | NDX.T-48.3x1.5-M12  | 48   | M12 | 10 | 45.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 45.3                    | 1.5             | 5500                               | 50 |
| 320334 | NDX.T-48.3x1.5-M14  | 48   | M14 | 15 | 45.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 45.3                    | 1.5             | 5500                               | 52 |
| 320335 | NDX.T-48.3x1.5-M16  | 48   | M16 | 15 | 45.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 45.3                    | 1.5             | 5500                               | 52 |
| 320336 | NDX.T-48.3x1.5-M20  | 48   | M20 | 20 | 45.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 45.3                    | 1.5             | 8500                               | 48 |
| 320343 | NDX.T-48.3x2-M12    | 48   | M12 | 10 | 44.3 | 38 | 10  | 48.3                    | 44.3                    | 2               | 5500                               | 50 |
| 320344 | NDX.T-48.3x2-M14    | 48   | M14 | 15 | 44.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 44.3                    | 2               | 5500                               | 52 |
| 320345 | NDX.T-48.3x2-M16    | 48   | M16 | 15 | 44.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 44.3                    | 2               | 5500                               | 52 |
| 320346 | NDX.T-48.3x2-M20    | 48   | M20 | 20 | 44.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 44.3                    | 2               | 8500                               | 48 |
| 320353 | NDX.T-48.3x2.5-M12  | 48   | M12 | 10 | 43.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 43.3                    | 2.5             | 5500                               | 50 |
| 320354 | NDX.T-48.3x2.5-M14  | 48   | M14 | 15 | 43.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 43.3                    | 2.5             | 5500                               | 52 |
| 320355 | NDX.T-48.3x2.5-M16  | 48   | M16 | 15 | 43.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 43.3                    | 2.5             | 5500                               | 52 |
| 320356 | NDX.T-48.3x2.5-M20  | 48   | M20 | 20 | 43.3 | 45 | 10  | 48.3                    | 43.3                    | 2.5             | 8500                               | 48 |
| 320358 | NDX.T-48x3-M12      | 48   | M12 | 10 | 42   | 45 | 10  | 48                      | 42                      | 3               | 5500                               | 50 |
| 320359 | NDX.T-48x3-M16      | 48   | M16 | 15 | 42   | 45 | 10  | 48                      | 42                      | 3               | 5500                               | 52 |
| 320363 | NDX.T-50.9x1.5-M12  | 50.5 | M12 | 10 | 47.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 47.9                    | 1.5             | 5500                               | 64 |
| 320364 | NDX.T-50.9x1.5-M14  | 50.5 | M14 | 15 | 47.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 47.9                    | 1.5             | 5500                               | 64 |
| 320365 | NDX.T-50.9x1.5-M16  | 50.5 | M16 | 15 | 47.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 47.9                    | 1.5             | 5500                               | 63 |
| 320366 | NDX.T-50.9x1.5-M20  | 50.5 | M20 | 20 | 47.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 47.9                    | 1.5             | 8500                               | 63 |
| 320373 | NDX.T-50.9x2-M12    | 50.5 | M12 | 10 | 46.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 46.9                    | 2               | 5500                               | 63 |
| 320374 | NDX.T-50.9x2-M14    | 50.5 | M14 | 15 | 46.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 46.9                    | 2               | 5500                               | 63 |
| 320375 | NDX.T-50.9x2-M16    | 50.5 | M16 | 15 | 46.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 46.9                    | 2               | 5500                               | 63 |
| 320376 | NDX.T-50.9x2-M20    | 50.5 | M20 | 20 | 46.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 46.9                    | 2               | 8500                               | 62 |
| 320383 | NDX.T-50.9x2.5-M12# | 50.5 | M12 | 10 | 45.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 45.9                    | 2.5             | 5500                               | 64 |
| 320384 | NDX.T-50.9x2.5-M14# | 50.5 | M14 | 15 | 45.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 45.9                    | 2.5             | 5500                               | 64 |
| 320385 | NDX.T-50.9x2.5-M16# | 50.5 | M16 | 15 | 45.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 45.9                    | 2.5             | 5500                               | 63 |
| 320386 | NDX.T-50.9x2.5-M20# | 50.5 | M20 | 20 | 45.9 | 45 | 10  | 50.9                    | 45.9                    | 2.5             | 8500                               | 63 |
| 320388 | NDX.T-50x3-M12      | 50.5 | M12 | 10 | 44.5 | 45 | 10  | 50.5                    | 44.5                    | 3               | 5500                               | 64 |
| 320389 | NDX.T-50x3-M16      | 50.5 | M16 | 15 | 44.5 | 45 | 10  | 50.5                    | 44.5                    | 3               | 5500                               | 63 |
| 320391 | NDX.T-60.3x1.5-M8   | 60   | M8  | 10 | 57.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 57.3                    | 1.5             | 5500                               | 92 |
| 320392 | NDX.T-60.3x1.5-M10  | 60   | M10 | 10 | 57.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 57.3                    | 1.5             | 5500                               | 92 |
| 320393 | NDX.T-60.3x1.5-M12  | 60   | M12 | 10 | 57.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 57.3                    | 1.5             | 5500                               | 92 |
| 320394 | NDX.T-60.3x1.5-M14  | 60   | M14 | 15 | 57.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 57.3                    | 1.5             | 5500                               | 94 |
| 320395 | NDX.T-60.3x1.5-M16  | 60   | M16 | 15 | 57.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 57.3                    | 1.5             | 5500                               | 94 |
| 320396 | NDX.T-60.3x1.5-M20  | 60   | M20 | 20 | 57.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 57.3                    | 1.5             | 8500                               | 92 |
| 320397 | NDX.T-60.3x1.5-M24  | 60   | M24 | 20 | 57.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 57.3                    | 1.5             | 8500                               | 92 |
| 320401 | NDX.T-60.3x2-M8     | 60   | M8  | 10 | 56.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 56.3                    | 2               | 5500                               | 92 |
| 320402 | NDX.T-60.3x2-M10    | 60   | M10 | 10 | 56.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 56.3                    | 2               | 5500                               | 92 |
| 320403 | NDX.T-60.3x2-M12    | 60   | M12 | 10 | 56.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 56.3                    | 2               | 5500                               | 92 |
| 320404 | NDX.T-60.3x2-M14    | 60   | M14 | 15 | 56.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 56.3                    | 2               | 5500                               | 94 |
| 320405 | NDX.T-60.3x2-M16    | 60   | M16 | 15 | 56.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 56.3                    | 2               | 5500                               | 94 |
| 320406 | NDX.T-60.3x2-M20    | 60   | M20 | 20 | 56.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 56.3                    | 2               | 8500                               | 94 |
| 320407 | NDX.T-60.3x2-M24    | 60   | M24 | 20 | 56.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 56.3                    | 2               | 8500                               | 92 |
| 320411 | NDX.T-60.3x2.5-M8   | 60   | M8  | 10 | 55.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 55.3                    | 2.5             | 5500                               | 92 |
| 320412 | NDX.T-60.3x2.5-M10  | 60   | M10 | 10 | 55.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 55.3                    | 2.5             | 5500                               | 92 |
| 320413 | NDX.T-60.3x2.5-M12  | 60   | M12 | 10 | 55.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 55.3                    | 2.5             | 5500                               | 92 |
| 320414 | NDX.T-60.3x2.5-M14  | 60   | M14 | 15 | 55.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 55.3                    | 2.5             | 5500                               | 94 |
| 320415 | NDX.T-60.3x2.5-M16  | 60   | M16 | 15 | 55.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 55.3                    | 2.5             | 5500                               | 94 |
| 320416 | NDX.T-60.3x2.5-M20  | 60   | M20 | 20 | 55.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 55.3                    | 2.5             | 8500                               | 92 |
| 320417 | NDX.T-60.3x2.5-M24  | 60   | M24 | 20 | 55.3 | 52 | 12  | 60.3                    | 55.3                    | 2.5             | 8500                               | 92 |

# På förfrågan och vid tillräckliga antal.

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.

