



HUS

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.

FRONTRING

Teknopolymer. Gjuten över fönstret.

FÖNSTER

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar).
Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).

SKALA

Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.

AVLÄSNING

Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0);
den röda visaren anger fraktioner av ett varv.

UTVÄXLING

För att välja utväxling se "Mekaniska lägesindikatorer" (på sidan 462).

IP-SKYDD

Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning
med skyddsklass IP 65, se tabell IEC 529 (på sidan A-19).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mekaniska lägesindikatorer är lämpliga att användas tillsammans med
axlar i såväl horisontell som vertikal placering.


För att välja maskinratt se tabell "möjliga kombinationer maskinratt/
vred med indikatorer" (på sidan 463).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell utväxling
- En visare



ELESA Original design



Serie	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130

Exempel på beskrivning för beställning

PA11		-	0002		-	D	
Serie		Utväxling		Gradering		Stigande värde	
		Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning
PA11		2	0002	12	0012	36	0036
		4	0004	15	0015	40	0040
		5	0005	16	0016	48	0048
		6	0006	20	0020	50	0050
		8	0008	24	0024	60	0060
		10	0010	30	0030	72	0072
PA12		12	0012	36	0036	100	0100
		15	0015	40	0040	120	0120
		16	0016	48	0048	150 *	0150
		20	0020	50	0050	200 *	0200
		24	0024	60	0060		
		30	0030	72	0072		

* Endast tillgänglig för PA12

