



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självsläckande UL-94 V0, grå-svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Snap-in montering (se monteringsanvisning).

ERGONOMI OCH DESIGN

En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hållrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp.

TEKNISKA DATA

V0 certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) (se Tekniska data på sidan A-5) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slocknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar.



Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
2. Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
3. Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig.1).
4. Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).


Bormall

(ta bort alla bormningsgrader innan montering av handtaget)



ELESA Original design

	PR.92-PF AE-V0			PR.137-PF AE-V0		PR.189-PF AE-V0	
	s	x	y	x	y	x	y
0.7+1	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.6 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}	
>1+1.5	87.5 ^{+0.2}	30.9 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.8 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	40.0 ^{±0.1}	
>1.5+2	87.5 ^{+0.2}	31.9 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.8 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	40.3 ^{±0.1}	
>2+2.2	87.5 ^{+0.2}	31.9 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.8 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	40.3 ^{±0.1}	



Kod	Benämning	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
150701-C1	PR.92-PF-AE-V0-C1	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
150711-C1	PR.137-PF-AE-V0-C1	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
150721-C1	PR.189-PF-AE-V0-C1	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52