



MATERIAL

glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå-svart, orange och ljusgrå färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Snap-in montering (se monteringsanvisning).

ERGONOMI OCH DESIGN

En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp.

TEKNISKA DATA


Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
2. Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
3. Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig.1).
4. Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).



ELESA Original design



PR.92-PF			PR.137-PF		PR.189-PF	
s	x	y	x	y	x	y
0.7±1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1±1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5±2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2±2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
C1 RAL7021			C2 RAL2004		C3 RAL7035	

Kod	Benämning	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
51955-C1	PR.92-PF-C1	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C2	PR.92-PF-C2	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51955-C3	PR.92-PF-C3	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
51958-C1	PR.137-PF-C1	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C2	PR.137-PF-C2	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51958-C3	PR.137-PF-C3	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
51961-C1	PR.189-PF-C1	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C2	PR.189-PF-C2	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52
51961-C3	PR.189-PF-C3	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52

Handtag