


FOT MED GLIDSKYDD
Mjuk PVC.



SÄKERHETS LÅSANORDNING (RÖD FÄRG)
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE
Montering med hjälp av M4 skruvar och muttrar.
- RHGZ-000: enkel fot.
- RHGZ-068: utdragbar fot.
Index för färg:
- 44: emaljerad pressgjuten zink, svart färg, sidenmatt yta.
- 52: pressgjuten zink, RAL 7035 grå färg.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
De mjuka glidskydden i PVC säkerställer stabiliteten även vid hala golv både i infällt och utfällt läge.
RHGZ-068 serien utdragbara fötter används i allmänhet på apparater och instrument som utsätts för särskilt stress, där det krävs en hög gripkraft, detta erhålls, både i indraget och utdraget läge, med en speciell låsanordning (röd färg).



RHGZ-000



RHGZ-068



RHGZ-000

Kod	⚖
RHGZ-23.000.44	28
RHGZ-23.000.52	28

RHGZ-068

Kod	⚖
RHGZ-23.068.44	81
RHGZ-23.068.52	81