



HUV

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.



KOPPLING

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.
Försedda med ett elastiskt kopplingssystem.



LUFTFILTER

Polyuretanskum "Tech-foam" (polyesterbas), luftfiltrering 40 µ.



MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100°C.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Luftningspluggar SFN-RT är försedda med ett elastiskt kopplingssystem som gör att de kan användas med gummirör (se fig. 1).



För in luftningspluggen hela vägen in i röret.



För gummirör med mycket höga toleranser jämfört med den nominella diametern kan en rörklämma användas för att säkerställa en tät koppling.



Montering på gummirör med diameter 1" (SFN-RT.40) eller diameter 2" (SFN-RT.70).



TEKNISKA DATA

Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.






Fig. 1



ELESA Original design

SFN-RT.40

SFN-RT.70



Kod	Benämning	D	L	d1	d2	d3	h	ΔP
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78