

HUV

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart RAL 9005, matt yta, laser-graverade grafiska symboler.

GÄNGAD KOPPLING

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med stänkskydd och sexkant-smutter, svart färg, halvmatt yta.

PACKNINGSRING

Plan packningsring i NBR syntetiskt gummi.

ÖVERTRYCKSVENTIL

Teknopolymer med O-ring i NBR syntetiskt gummi
Fjäder i rostfritt stål, inställd på cirka 0.350 bar eller 0.700 bar.

LUFTFILTER

Polyester med en filtreringsgrad på 3 µm (effektivitet > 98%).

PLATT MÄTSTICKA

Plan sektion av fosfaterat stål (maximal synlighet för vätskenivån).
På förfrågan och vid tillräckliga antal, kan mätstickan levereras i olika längder och/eller komplett med MAX-MIN-nivå markeringar.

STANDARDUTFÖRANDE

- **SFV-AF-350MB+a**: ventil öppnas när trycket överstiger 0,350 bar (satt till 350 mb).
- **SFV-AF-700MB+a**: ventil öppnas när trycket överstiger 0,700 bar (satt till 700 mb).

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100°C.

KÄNNETECKEN

Luftningplugg SFV-AF (Registered design) är lämplig för alla applikationer (växelmotorer, variatorer eller kompressorer) där tankens inre tryck inte får överstiga ett visst värde (350 eller 700 mb).

I dessa fall släpper säkerhetsventilen ut överflödigt luft ur tanken och återställer värdet för det inre tryck som den var kalibrerad för.

Ventilen (är stängd under normala tryckförhållanden) förhindrar att damm kommer in och förhindrar läckage av olja.

SFV-AF luftningsplugg är tillverkade med en särskild invändig geometri som förhindrar läckage av vätska till utsidan, även i de mest kritiska fallen med kraftigt vätskeflöde.

Tack vare sexkanten på det gängade fästet kan pluggen med skiftryckel dras åt med ett högre åtdragningsmoment, vilket ger bättre kompression av packningen.

TEKNISKA DATA



Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.


SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Svart lock utan grafisk symbol.
- Orange lock.
- Orange lock utan grafisk symbol.
- Gult lock.
- Gult lock utan grafisk symbol.
- Mätsticka kan levereras i olika längder och/eller komplett med MAX-MIN-nivå markeringar.



ELESA Original design



**SFV-AF-350MB+a**

| Kod | Benämning | D | a# | L | d1 | d2 | d3 | h | h1 | s | ⚖ |
|-----------|--|----|-------|----|---------------|------|----|------|------|----|-----|
| 52930-C9 | SFV-AF.85-M30x1.5+FC3-350MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | M30x1.5 | 23 | 38 | 16 | 30.5 | 28 | 155 |
| 52932-C9 | SFV-AF.85-M42x2+FC3-350MB+a-C9 | 85 | 173.5 | 76 | M42x2 | 33 | 50 | 16.5 | 34 | 36 | 164 |
| 52934-C9 | SFV-AF.85-G3/4+FC3-350MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | G 3/4 | 20.5 | 35 | 16 | 30.5 | 28 | 154 |
| 52936-C9 | SFV-AF.85-G1+FC3-350MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | G 1 | 25 | 40 | 16 | 30.5 | 28 | 157 |
| 952934-C9 | SFV-AF.85-3/4 NPT+FC3-350MB+a-C9 | 85 | 181 | 73 | 3/4 NPT | 20.5 | 36 | 16.5 | 30.5 | 28 | 154 |
| 952936-C9 | SFV-AF.85-1 NPT+FC3-350MB+a-C9 | 85 | 178.5 | 77 | 1 NPT | 27 | 41 | 19 | 34.5 | 34 | 157 |
| 952938-C9 | SFV-AF.85-1.1/16-12 SAE+FC3-350MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | 1.1/16-12 UNF | 20.5 | 35 | 16 | 30.5 | 28 | 154 |

SFV-AF-700MB+a

| Kod | Benämning | D | a# | L | d1 | d2 | d3 | h | h1 | s | ⚖ |
|-----------|--|----|-------|----|---------------|------|----|------|------|----|-----|
| 52931-C9 | SFV-AF.85-M30x1.5+FC3-700MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | M30x1.5 | 23 | 38 | 16 | 30.5 | 28 | 156 |
| 52933-C9 | SFV-AF.85-M42x2+FC3-700MB+a-C9 | 85 | 173.5 | 76 | M42x2 | 33 | 50 | 16.5 | 34 | 36 | 165 |
| 52935-C9 | SFV-AF.85-G3/4+FC3-700MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | G 3/4 | 20.5 | 35 | 16 | 30.5 | 28 | 155 |
| 52937-C9 | SFV-AF.85-G1+FC3-700MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | G 1 | 25 | 40 | 16 | 30.5 | 28 | 158 |
| 952935-C9 | SFV-AF.85-3/4 NPT+FC3-700MB+a-C9 | 85 | 181 | 73 | 3/4 NPT | 20.5 | 36 | 16.5 | 30.5 | 28 | 155 |
| 952937-C9 | SFV-AF.85-1 NPT+FC3-700MB+a-C9 | 85 | 178.5 | 77 | 1 NPT | 27 | 41 | 19 | 34.5 | 34 | 158 |
| 952939-C9 | SFV-AF.85-1.1/16-12 SAE+FC3-700MB+a-C9 | 85 | 177 | 73 | 1.1/16-12 UNF | 20.5 | 35 | 16 | 30.5 | 28 | 155 |

Ni kan välja andra längder än standardalternativet och/eller lägga till nivåmarkeringar MAX-MIN. För att begära en anpassning, välj en produkt och följ guiden på webben.