



## KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

## STYRSKENECYLINDER

Glasfiberarmerad teknopolymer. Svart färg, matt yta.

## STANDARDUTFÖRANDE

Skruv med ögla i AISI 304 rostfritt stål.

Med vred i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta, sexkantig underdel i förnicklad mässing för fastspänning med hjälp av en nyckel, gängat hål.

AISI 304 rostfri skruv, mutter och bricka för fastsättning av styrskenan till konsolen.

- **SPR.V-A:** med stödkant.

- **SPR.V-B:** utan stödkant.

## KÄNNETECKEN

Särskilt lämplig när en linjär eller vinklad positionering av styrskenan måste genomföras i två olika moment, till exempel när avståndet mellan styrskenan måste ställas oftare än vinklarna.

Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 39 Nm.

## TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Distans för styrskenekonsol DSG-A (kod 419676) eller DSG-B (kod 419677), i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta.

## SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Styrskenekylindern i AISI 304 rostfritt stål.

## MONTERINGSANVISNINGAR

- Montera konsolen (Fig. 1).

- Montera styrskenekylindern på konsolen med skruv, mutter och bricka (Fig. 2).

- Montera brickan i skruvögla och skruva på vredet (Fig. 3).

- Montera skruvögla på konsolen (Fig. 4).

- Montera styrtappen. Ställ in den linjära och vinklade placeringen och dra åt vredet (linjär positionering) och sen muttern på styrskene cylindern (vinklad positionering) (Fig. 5).






Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5



## SPR.V-A

| Kod    | Benämning  | d Tapp | H   | L  | B  | f  | f1 | b1 | h1 | h2 | h3 | I1 | I2 | I3 | ⚖   |
|--------|------------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 419755 | SPR.V-12-A | 12     | 203 | 70 | 37 | 42 | 79 | 11 | 15 | 76 | 60 | 8  | 30 | 50 | 255 |
| 419756 | SPR.V-14-A | 14     | 203 | 70 | 37 | 42 | 79 | 11 | 15 | 76 | 60 | 8  | 30 | 50 | 250 |
| 419757 | SPR.V-16-A | 16     | 203 | 70 | 37 | 42 | 79 | 11 | 15 | 76 | 60 | 8  | 30 | 50 | 245 |

## SPR.V-B

| Kod    | Benämning  | d Tapp | H   | L  | B  | f  | f1 | b1 | h1 | h2  | h3 | I1 | I2 | I3 | ⚖   |
|--------|------------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| 419658 | SPR.V-12-B | 12     | 238 | 85 | 41 | 69 | 90 | 11 | 11 | 100 | 70 | 8  | 43 | 64 | 270 |
| 419659 | SPR.V-14-B | 14     | 238 | 85 | 41 | 69 | 90 | 11 | 11 | 100 | 70 | 8  | 43 | 64 | 265 |
| 419660 | SPR.V-16-B | 16     | 238 | 85 | 41 | 69 | 90 | 11 | 11 | 100 | 70 | 8  | 43 | 64 | 260 |

INOX  
STAINLESS  
STEEL

INOX  
STAINLESS  
STEEL