

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

R RKOPPLING


Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart f rg, matt yta.

STANDARDUTF RANDE

- **2A-2W:** tv dimensionell tv -v gsanslutning.
- **3A-3W:** tredimensionell tre-v gsanslutning.





K NNETECKEN OCH ANV NDNING

L mplig f r att skapa strukturer som best r av kvadratiske profiler. Monteringen kan ske genom att helt enkelt pressa in anslutningen i profilen, utan behov av skruvar eller andra f stelement.



2A-2W

3A-3W



Kod	Ben�mning	L	h	l	β min-max	Yttre r�rm�tt	Inre r�rm�tt	R�r tjocklek	⚖
430003	STC.20-2A-2W-A-C9	20	35	17+/-0.15	0 + 190	20	17	1.5	54
430053	STC.25-2A-2W-A-C9	25	38	22+/-0.15	45 + 195	25	22	1.5	64
430103	STC.25-3A-3W-A-C9	25	38	22+/-0.15	45 + 195	25	22	1.5	85