

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polypropenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024, grå färg.
Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

PACKNINGSRING

O-ring i EPDM-syntetiskt gummi, violett färg.
Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR


80°C.

TEKNISKA DATA

I laborietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.
Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.



ELESA Original design



Kod	Benämning	d	h	s	D	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18