

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE



- **TSLB-A**: M10 skruv, mutter och bricka i förzinkat stål.
- **TSLB-SST**: M10 skruv, mutter och bricka i AISI 304 rostfritt stål.

KÄNNETECKEN

Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 35 Nm.



För applikationer med en max lutning på 25°



TSLB-A

Kod	Benämning	d Rör (mm)	d Rör (BSP/GAS)	⚖
419794	TSLB-42-A	42.4	1"1/4	435
419792	TSLB-48-A	48.3	1"1/2	430
419790	TSLB-60-A	60.3	2"	425
419796	TSLB-45x45-A	45	-	430

TSLB-SST

Kod	Benämning	d Rör (mm)	d Rör (BSP/GAS)	⚖
419795	TSLB-42-SST	42.4	1"1/4	435
419793	TSLB-48-SST	48.3	1"1/2	430
419791	TSLB-60-SST	60.3	2"	425
419797	TSLB-45x45-SST	45	-	430

