



KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

BUSSNINGAR OCH BRICKOR

AISI 304 rostfritt stål.

KULLAGER

Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.

SMÖRJNIPPEL

Rak typ, i förnicklad mässing med gasgånga 1/8.

TÄTNINGSRINGAR

NBR gummi.

TÄCKLOCK

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 7015 grå färg, matt yta.

Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.

STANDARDUTFÖRANDE

- **UCFB-T**: fäste med slutet lock.
- **UCFB-P**: fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mått i enlighet med ISO 3228.

Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts.

Max axelförskjutning = 2,5°.



BRUKSANVISNING

Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
- Kullager i tum mått
- Fästen för axlar med diameterar i olika storlekar.
- Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packningar och oljetätning i VITON®.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.



UCFB

Kod	Benämning	d	d1	f1	d2 min	d2 max	H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Kullager statisk belastning [N]	Kullager dynamisk belastning [N]	Fäste belastning [N]	Δ
419554	UCFB.205-D-25-T	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7000	14000	9000	339
419564	UCFB.206-D-30-T	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11000	19000	11000	509
419534	UCFB.205-D-25-P	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	-	17	7000	14000	9000	343
419544	UCFB.206-D-30-P	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	-	20.7	11000	19000	11000	515