



1

MATERIAL

Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.



2

STANDARDUTFÖRANDE

Svartoxiderat stålbusning, utan centrumlock med förborrat genomgående hål.

Maximal tillåten diameter 16mm.



3



4

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Axial låsbricka GN 184 (se sidan 677).



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15





16



17



18



$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$

Kod	Benämning	D	dH9	L	d1	d2	l	C# [Nm]	
65001	VB.198/170	170	12	50	45	20	40	105	327

För maximalt vridmoment (C) se Tekniska data på sidan A-3.