

MATERIAL
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, blank yta.



ARMAR
Mattförokromat stål komplett med handtag typ I.622 (se sidan 382) i teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE
Svartoxiderad stålbusning, utan centrumlock med förborrat genomgående hål.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN
Axial låsbricka GN 184 (se sidan 677).



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	dH	L	L1	D2	d1	d3	I	C# [Nm]	⚖
65801	VBR.2/200	200	10	60	42	86	35	34	38	195	600
65811	VBR.2/280	274	10	74	42	86	35	34	38	195	715
65821	VBR.2/320	312	10	80	42	86	35	34	38	195	780
65831	VBR.2/370	363	10	90	42	86	35	34	38	195	865

För maximalt vridmoment (C) och slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.