



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Den exklusiva femstjärniga formen (ELESA original design) erbjuder operatörens fingrar ett korrekt grepp och förhindrar ohälsosamma rester från deponering tack vare sin solida formen utan håligheter.

Detta vred är särskilt lämpat för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar eller ånga.

Den AISI 303 rostfria metallbussningen kan användas i applikationer där korrosionsbeständiga material krävs.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	d6H	L	d1	l2	h	△
151702	VC.692/32-SST-M6-CLEAN	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
151712	VC.692/40-SST-M8-CLEAN	40	M8	26	15	14	13	24
151722	VC.692/50-SST-M10-CLEAN	50	M10	31	18	17	17	42
151732	VC.692/60-SST-M12-CLEAN	60	M12	36.5	21	21	20	54