



MATERIAL
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, förkromad, blank yta.


STANDARDUTFÖRANDE
Måsningsbussning, gängat hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Den exklusiva femstjärninga formen (ELESA original design) erbjuder operatörens fingrar ett korrekt grepp och förhindrar ohälsosamma rester från deponering tack vare sin solida formen utan håligheter.

MOTSTÅNDSKRAFT MOT KEMISKA ANGREPP
Detta vred är särskilt lämpat för applikationer som av hygieniska skäl måste rengöras regelbundet även med vatten eller ånga. Dessutom förenklar den kromade glansiga ytan rengöring. Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar. I laborietester utförda vid rumstemperatur (23°C), har den förkromade ytan visat sig vara resistent mot havsvatten, rengöringsmedel, aceton, etanol, myrsyra, klor lösningar.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	d8H	L	d1	l2	h	Δ
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	14
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	23
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	40
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	63