

MATERIAL


Tapp, gängad hylsa och åtdragningsmuttrar i nickelpåterad mässing.
Luftanslutning i blåanodiserat aluminium.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VPB-F**: med invändigt gängad anslutning och rak snabbkoppling.
- **VPB-F-L**: med invändigt gängad anslutning och L-formad snabbkoppling.
- **VPB-M**: med utvändigt gängad anslutning och rak snabbkoppling.
- **VPB-M-L**: med utvändigt gängad anslutning och L-formad snabbkoppling.


KÄNNETECKEN

VPB sugkoppsfästen är gängade bussningar, med åtdragningsringmuttrar för höjdjustering och för montering på automatiseringen. Den gängade anslutningen används för att fästa sugkoppen med stöd. På motsatt sida finns snabbkopplingen för anslutning av sugslangen. Kompatibel med plastslang med diameter 6x8.
Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).



VPB-F



Kod	Benämning	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	△△
VV.40001	VPB-91-01-G1/4-F	G1/4	6	M20x1	74	10	40	17	162



VPB-F-L


Kod	Benämning	d1	d2*	d3	l1	l2	s	△△
VV.40002	VPB-91-01-G1/4-F-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	177

* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.



VPB-M

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	⚖
VV.40003	VPB-91-05-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	84	10	40	17	170
VV.40005	VPB-91-06-G3/8-M	G3/8	6	M20x1	84	10	40	17	174



VPB-M-L

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	l1	l2	s	⚖
VV.40004	VPB-91-05-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	185
VV.40006	VPB-91-06-G3/8-M-L	G3/8	6	M20x1	10	40	17	189

* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.