

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VTT-CLEAN**: bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
- **VTT-p-CLEAN**: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Den ergonomiska formen på ett trekantsvred med stora fördjupningar ger ett utmärkt grepp för mindre vred och säkerställer även ett effektivt grepp med arbetshandskar.

Designen utan bakre fördjupningar minskar tjockleken på produkten, och förhindra avlagring av ohälsosamma restprodukter, vilket garanterar enkel rengöring. Särskilt lämplig för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar eller ånga.




ELESA Original design

VTT-CLEAN



VTT-p-CLEAN



VTT-CLEAN

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
151752	VTT.25-SST-M5 CLEAN	25	M5	20	12	10	10	9
151762	VTT.32-SST-M6 CLEAN	32	M6	23	14	11.5	10	19
151772	VTT.40-SST-M8 CLEAN	40	M8	27	16	13.5	13	24
151782	VTT.50-SST-M10 CLEAN	50	M10	30	19	15	17	37
151792	VTT.60-SST-M12 CLEAN	60	M12	34	22.5	18	20	61

VTT-p-CLEAN

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
151754	VTT.25-SST-p-M5x10 CLEAN	25	M5	20	12	10	10	8
151755	VTT.25-SST-p-M5x16 CLEAN	25	M5	20	12	16	10	9
151764	VTT.32-SST-p-M6x16 CLEAN	32	M6	23	14	16	11.5	15
151765	VTT.32-SST-p-M6x20 CLEAN	32	M6	23	14	20	11.5	16
151766	VTT.32-SST-p-M6x30 CLEAN	32	M6	23	14	30	11.5	19
151774	VTT.40-SST-p-M8x20 CLEAN	40	M8	27	16	20	13.5	28
151776	VTT.40-SST-p-M8x30 CLEAN	40	M8	27	16	30	13.5	32
151777	VTT.40-SST-p-M8x40 CLEAN	40	M8	27	16	40	13.5	36
151783	VTT.50-SST-p-M10x20 CLEAN	50	M10	30	19	20	15	47
151785	VTT.50-SST-p-M10x30 CLEAN	50	M10	30	19	30	15	57
151786	VTT.50-SST-p-M10x40 CLEAN	50	M10	30	19	40	15	67
151796	VTT.60-SST-p-M12x30 CLEAN	60	M12	34	22.5	30	18	93
151797	VTT.60-SST-p-M12x40 CLEAN	60	M12	34	22.5	40	18	97
151798	VTT.60-SST-p-M12x50 CLEAN	60	M12	34	22.5	50	18	100