GN 224.1 - GN 224.5 | Fingergriffe


Stahl oder Edelstahl

INOX STAINLESS STEEL · RoHS

MATERIAL
Rundprofil
GN 224.1: Stahl verchromt.
GN 224.5: Edelstahl AISI 304, gebürstet, matt.

UNTERLEGSCHEIBEN
GN 224.1: Zink-Druckguss, vernickelt.
GN 224.5: Edelstahl AISI 304.





GN 224.1

Code	Artikelnummer	d1	l	d2	h	⚖
GN.10381	GN 224.1-8-30-CR	8	30±0.25	12	26	20
GN.10382	GN 224.1-10-40-CR	10	40±0.25	15	31	40

INOX STAINLESS STEEL

GN 224.5

Code	Artikelnummer	d1	l	d2	h	⚖
GN.10385	GN 224.5-8-30	8	30±0.25	12	26	20
GN.10386	GN 224.5-10-40	10	40±0.25	15	31	40

RH-FM | Fingergriffe


Kunststoff Thermoplast


RoHS · PA

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA)

FARBE
Schwarz, halbmatt.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Gewindebuchse Messing.





Code	f	L	d	p	h	h1	⚖
RHFM-14.022.9005	14	26	M4	6	22	11	15
RHFM-18.026.9005	18	30	M4	6	26	13	21

elesa 2/2020 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe. Ganter Norm