MATIÈRE
Rotor, stator, poignée rabattable, levier de fermeture et écrou (M22x1.5) en technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0, renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Caoutchouc SBR.

RONDELLE DENTELÉE INTÉRIEURE
Acier INOX AISI 304.

VIS AUTOTARAUDEUSE
Acier INOX AISI 304.

ROTATION
90°.


PROTECTION IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529 (voir page A-18).


DONNÉES TECHNIQUES
La certification "V0" selon UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) (voir Données techniques à la page A-5) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
Levier de fermeture avec l2 dans d'autres dimensions.



Gabarit de perçage





Code	Description	H	B	R	l	l1	l2	h	⚖
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.