
Petites poignées

Acier ou acier INOX

MATIÈRE
Barre à section ronde.
GN 224.1: acier chromé.
GN 224.5: acier INOX AISI 304, finition brossée mate.

RONDELLES D'APPUI
GN 224.1: alliage de zinc nichelé.
GN 224.5: acier INOX AISI 303.





GN 224.1

Code	Description	d1	l	d2	h	⚖
GN.10381	GN 224.1-8-30-CR	8	30±0.25	12	26	20
GN.10382	GN 224.1-10-40-CR	10	40±0.25	15	31	40

GN 224.5

Code	Description	d1	l	d2	h	⚖
GN.10385	GN 224.5-8-30	8	30±0.25	12	26	20
GN.10386	GN 224.5-10-40	10	40±0.25	15	31	40

Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.