Voyants de niveaux d'huile - Directive ATEX

Technopolymère

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur jaune RAL 1021, finition brillante.

VOYANT
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARDS
- **HGFT-EX**: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
- **HGFT-SL-EX**: sans plaquette.

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE ATEX
Les voyants de niveau d'huile série HGFT-EX sont conformes aux conditions essentielles de Santé et Sécurité de la Directive Européenne ATEX 2014/34/UE (atmosphères explosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
L'identification des voyants de niveau d'huile HGFT-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2GD Ex h X
II: groupe de dispositifs / composants utilisables dans l'industrie de surface, à l'exception des mines.
2: catégorie ATEX correspondant au niveau de protection "élevé".
G: atmosphère explosive de gaz ou de vapeurs inflammables.
D: atmosphère explosive de poussières combustibles.
Ex: appareil / composant protégé contre l'inflammation d'atmosphères explosives.
h: mode de protection pour les appareils / composants non électriques.
X: conditions spéciales et limitation d'utilisation (voir Mode d'emploi).
Température ambiante et/ou du fluide: -20 ÷ +80 °C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux Directives Européennes mentionnées ci-dessus et les instructions d'utilisation font partie intégrante de l'article lui-même.


NOTE
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Contre-écrou en laiton GH. (voir page 1574) pour l'assemblage sur les réservoirs avec des parois d'une épaisseur inférieure à 5 mm.




ELESA Original design

HGFT-EX



HGFT/SL-EX





HGFT-EX

Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	20

HGFT-SL-EX

Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9

12/2024

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.