Voyants de niveau d'huile

Technopolymère

RoHS | PA | PA-T AR | +100° -30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noir ou rouge, finition brillante (HGFT/SL seulement couleur noire).

VOYANT
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARDS
- **HGFT.**: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
- **HGFT/SL**: sans plaquette.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU
100°C à une pression de 3 bar.


NOTE
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Contre-écrou en laiton type GH. (voir page 1201) pour l'assemblage sur les réservoirs avec des parois d'une épaisseur inférieure à 5 mm.





ELESA Original design

HGFT.



HGFT/SL





C9 RAL9005 C6 RAL3000

HGFT.

Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
14431	HGFT.10-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14434	HGFT.10-M16x1.5-C6	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14451	HGFT.13-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14454	HGFT.13-M20x1.5-C6	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14471	HGFT.16-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14474	HGFT.16-M26x1.5-C6	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14511	HGFT.21-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14514	HGFT.21-M33x1.5-C6	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14441	HGFT.10-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14444	HGFT.10-3/8-C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14464	HGFT.13-1/2-C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14484	HGFT.16-3/4-C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14521	HGFT.21-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14524	HGFT.21-1-C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14544	HGFT.25-1 1/4-C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	21
14561	HGFT.40-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	46
14564	HGFT.40-2-C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	46

HGFT/SL

Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
14436	HGFT.10/SL-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	5
14456	HGFT.13/SL-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14476	HGFT.16/SL-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	11
14516	HGFT.21/SL-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14446	HGFT.10/SL-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	5
14466	HGFT.13/SL-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14486	HGFT.16/SL-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14566	HGFT.40/SL-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	44

12/2025

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.