EXÉCUTIONS STANDARD

- **RLT-AL-AN**: aluminium anodisé, couleur naturelle.
- **RLT-AL-BL**: aluminium, couleur naturelle.
- **RLT-AL-AN-SL**: aluminium anodisé, couleur naturelle, trous oblongs.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Le profilé en aluminium peut contenir jusqu'à 11 éléments à rouleaux RLT-U ou éléments à billes RLS-U. La section particulière du profilé rend possible l'assemblage à déclic des éléments à rouleaux et des éléments à billes sans avoir besoin de vis ou autres éléments de fixation.
Le profilé assure une résistance élevée à la courbure sous la charge. Il n'y a pas de nécessité à ajouter d'autres éléments de support, et ce, même sans appui complet (Fig. 1).

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Profilés avec longueur differente par rapport aux exécutions standard (longueur maximum 2970 mm).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Fixer le profilé à la structure de support avec des vis de dimension convenable et en nombre suffisant à l'application requise, si nécessaire, en pratiquant des trous appropriés dans la base du profilé.
Le profilé peut être monté en appui sur deux points (Fig. 1) ou en appui intégral (Fig.2).
Pour le drainage de tous les fluides qui peuvent stagner à l'intérieur du profilé (par exemple en cas d'applications sur des machines et des équipements qui exigent, pour des raisons d'hygiène, le nettoyage fréquent avec des jets d'eau), il est recommandé, si nécessaire de pratiquer des trous dans la base du profilé.

DONNÉES TECHNIQUES

Voir: ELEROLL Rails à rouleaux modulaires (à la page 977).



ele:roll®






Fig.1 Fig.2

RLT-AL-AN
RLT-AL-BL



RLT-AL-AN-SL



RLT-AL-AN		RLT-AL-BL		RLT-AL-AN-SL			
Code	Description	Code	Description	Code	Description	L	⚖
429900-0270	RLT-AL-270-AN	429920-0270	RLT-AL-270-BL	429910-0270	RLT-AL-270-AN-SL	270	123
429900-0540	RLT-AL-540-AN	429920-0540	RLT-AL-540-BL	429910-0540	RLT-AL-540-AN-SL	540	247
429900-0810	RLT-AL-810-AN	429920-0810	RLT-AL-810-BL	429910-0810	RLT-AL-810-AN-SL	810	370
429900-1080	RLT-AL-1080-AN	429920-1080	RLT-AL-1080-BL	429910-1080	RLT-AL-1080-AN-SL	1080	495
429900-1350	RLT-AL-1350-AN	429920-1350	RLT-AL-1350-BL	429910-1350	RLT-AL-1350-AN-SL	1350	618
429900-1620	RLT-AL-1620-AN	429920-1620	RLT-AL-1620-BL	429910-1620	RLT-AL-1620-AN-SL	1620	740
429900-1890	RLT-AL-1890-AN	429920-1890	RLT-AL-1890-BL	429910-1890	RLT-AL-1890-AN-SL	1890	865
429900-2160	RLT-AL-2160-AN	429920-2160	RLT-AL-2160-BL	429910-2160	RLT-AL-2160-AN-SL	2160	990
429900-2430	RLT-AL-2430-AN	429920-2430	RLT-AL-2430-BL	429910-2430	RLT-AL-2430-AN-SL	2430	1110
429900-2700	RLT-AL-2700-AN	429920-2700	RLT-AL-2700-BL	429910-2700	RLT-AL-2700-AN-SL	2700	1235
429900-2970	RLT-AL-2970-AN	429920-2970	RLT-AL-2970-BL	429910-2970	RLT-AL-2970-AN-SL	2970	1360

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.