Bouchons d'échappement

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

RoHS PA +100° -30°

COUVERCLE

Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.
- SFN.: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
- SFN.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
- SFN.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
- SFN.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".

RACCORD FILETÉ

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **SFN.**: sans filtre à air.
- **SFN+F**: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
- **SFN-BA+F**: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.

Fixation rapide à baïonnette en tôle d'acier zingué brillant.
Chaînette de sécurité en acier chromé.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

100°C.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les bouchons d'échappement SFN. sont caractérisés par un grand débit d'air comme l'exigent des applications typiques: centrales oléodymaniques ou réservoirs de liquides sujets à de rapides variations de volume.


DONNÉES TECHNIQUES

On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.






ELESA Original design



10/2026


Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



SFN.

Code	Description	D	L	d	d_2	h	⚖
53895	SFN.30-12x1.5	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53895-C9	SFN.30-12x1.5-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53896	SFN.30-14x1.5	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53896-C9	SFN.30-14x1.5-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53871	SFN.30-16x1.5	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53871-C9	SFN.30-16x1.5-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53881	SFN.30-18x1.5	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53881-C9	SFN.30-18x1.5-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53886	SFN.30-20x1.5	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53886-C9	SFN.30-20x1.5-C9	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53891	SFN.30-22x1.5	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	11
53891-C9	SFN.30-22x1.5-C9	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	10
53922	SFN.40-24x1.5	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53922-C9	SFN.40-24x1.5-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53923	SFN.40-26x1.5	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
53923-C9	SFN.40-26x1.5-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
56151	SFN.30-1/4	31	29.5	G 1/4	8	9.5	10
56151-C9	SFN.30-1/4-C9	31	29.5	G1/4	8	9.5	10
53901	SFN.30-3/8	31	29.5	G 3/8	10	9.5	11
53901-C9	SFN.30-3/8-C9	31	29.5	G3/8	10	9.5	11
53911	SFN.30-1/2	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
53911-C9	SFN.30-1/2-C9	31	29.5	G1/2	12	9.5	12
56181	SFN.40-3/8	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56181-C9	SFN.40-3/8-C9	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56201	SFN.40-1/2	42	36.5	G 1/2	12	11.5	22
56201-C9	SFN.40-1/2-C9	42	36.5	G1/2	12	11.5	22
53921	SFN.40-3/4	42	36.5	G 3/4	18	11.5	24
53921-C9	SFN.40-3/4-C9	42	36.5	G3/4	18	11.5	24
53931	SFN.40-1	42	36.5	G 1	18	11.5	23
53931-C9	SFN.40-1-C9	42	36.5	G1	18	11.5	23
56241	SFN.57-3/4	57	42	G3/4	18	14	42
56241-C9	SFN.57-3/4-C9	57	42	G3/4	18	14	42
56261	SFN.57-1	57	42	G 1	23	14	40
56261-C9	SFN.57-1-C9	57	42	G1	23	14	42
53932	SFN.57-1¼	57	44	G 1 1/4	28	16	44
53932-C9	SFN.57-1¼-C9	57	44	G1 1/4	28	16	44
53933	SFN.57-1½	57	44	G 1 1/2	28	16	44
53933-C9	SFN.57-1½-C9	57	44	G1 1/2	28	16	43
56381	SFN.70-2	70	59	G2	23	17	84
56381-C9	SFN.70-2-C9	70	59	G2	23	17	84

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.





SFN-N

Code	Description	D	L	d	d_2	h	⚖
53895-C2-N	SFN.30-12x1.5-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53895-C9-N	SFN.30-12x1.5-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53896-C2-N	SFN.30-14x1.5-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53896-C9-N	SFN.30-14x1.5-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53871-C2-N	SFN.30-16x1.5-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53871-C9-N	SFN.30-16x1.5-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53881-C2-N	SFN.30-18x1.5-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53881-C9-N	SFN.30-18x1.5-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53886-C2-N	SFN.30-20x1.5-C2-N	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53886-C9-N	SFN.30-20x1.5-C9-N	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53891-C2-N	SFN.30-22x1.5-C2-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	10
53891-C9-N	SFN.30-22x1.5-C9-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	10
53922-C2-N	SFN.40-24x1.5-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53922-C9-N	SFN.40-24x1.5-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53923-C2-N	SFN.40-26x1.5-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
53923-C9-N	SFN.40-26x1.5-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
56151-C2-N	SFN.30-1/4-C2-N	31	29.5	G1/4	8	9.5	10
56151-C9-N	SFN.30-1/4-C9-N	31	29.5	G1/4	8	9.5	10
53901-C2-N	SFN.30-3/8-C2-N	31	29.5	G3/8	10	9.5	11
53901-C9-N	SFN.30-3/8-C9-N	31	29.5	G3/8	10	9.5	11
53911-C2-N	SFN.30-1/2-C2-N	31	29.5	G1/2	12	9.5	12
53911-C9-N	SFN.30-1/2-C9-N	31	29.5	G1/2	12	9.5	12
56181-C2-N	SFN.40-3/8-C2-N	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56181-C9-N	SFN.40-3/8-C9-N	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56201-C2-N	SFN.40-1/2-C2-N	42	36.5	G1/2	12	11.5	22
56201-C9-N	SFN.40-1/2-C9-N	42	36.5	G1/2	12	11.5	22
53921-C2-N	SFN.40-3/4-C2-N	42	36.5	G3/4	18	11.5	24
53921-C9-N	SFN.40-3/4-C9-N	42	36.5	G3/4	18	11.5	24
53931-C2-N	SFN.40-1-C2-N	42	36.5	G1	18	11.5	23
53931-C9-N	SFN.40-1-C9-N	42	36.5	G1	18	11.5	23
56241-C2-N	SFN.57-3/4-C2-N	57	42	G3/4	18	14	42
56241-C9-N	SFN.57-3/4-C9-N	57	42	G3/4	18	14	42
56261-C2-N	SFN.57-1-C2-N	57	42	G1	23	14	42
56261-C9-N	SFN.57-1-C9-N	57	42	G1	23	14	42
53932-C2-N	SFN.57-1¼-C2-N	57	44	G1 1/4	28	16	44
53932-C9-N	SFN.57-1¼-C9-N	57	44	G1 1/4	28	16	44
53933-C2-N	SFN.57-1½-C2-N	57	44	G1 1/2	28	16	43
53933-C9-N	SFN.57-1½-C9-N	57	44	G1 1/2	28	16	43
56381-C2-N	SFN.70-2-C2-N	70	59	G2	23	17	84
56381-C9-N	SFN.70-2-C9-N	70	59	G2	23	17	84

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.








SFN+F

Code	Description	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
56081	SFN.30-12x1.5+F	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9	SFN.30-12x1.5+F-C9	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56091	SFN.30-14x1.5+F	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9	SFN.30-14x1.5+F-C9	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56101	SFN.30-16x1.5+F	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56101-C9	SFN.30-16x1.5+F-C9	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56111	SFN.30-18x1.5+F	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56111-C9	SFN.30-18x1.5+F-C9	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56131	SFN.30-20x1.5+F	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56131-C9	SFN.30-20x1.5+F-C9	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56141	SFN.30-22x1.5+F	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9	SFN.30-22x1.5+F-C9	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56145	SFN.40-24x1.5+F	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56145-C9	SFN.40-24x1.5+F-C9	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56146	SFN.40-26x1.5+F	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56146-C9	SFN.40-26x1.5+F-C9	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56156	SFN.30-1/4+F	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	10
56156-C9	SFN.30-1/4+F-C9	31	29.5	G1/4	8	-	9.5	-	10
56161	SFN.30-3/8+F	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	11
56161-C9	SFN.30-3/8+F-C9	31	29.5	G3/8	10	-	9.5	-	11
56171	SFN.30-1/2+F	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	11
56171-C9	SFN.30-1/2+F-C9	31	29.5	G1/2	12	-	9.5	-	11
56191	SFN.40-3/8+F	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	21
56191-C9	SFN.40-3/8+F-C9	42	36.5	G3/8	10	-	11.5	-	21
56211	SFN.40-1/2+F	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	23
56211-C9	SFN.40-1/2+F-C9	42	36.5	G1/2	12	-	11.5	-	23
56221	SFN.40-3/4+F	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	23
56221-C9	SFN.40-3/4+F-C9	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	22
56231	SFN.40-1+F	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	24
56231-C9	SFN.40-1+F-C9	42	36.5	G1	18	-	11.5	-	24
56251	SFN.57-3/4+F	57	42	G 3/4	18	-	14	-	40
56251-C9	SFN.57-3/4+F-C9	57	42	G3/4	18	-	14	-	40
56271	SFN.57-1+F	57	42	G 1	23	-	14	-	42
56271-C9	SFN.57-1+F-C9	57	42	G1	23	-	14	-	42
56281	SFN.57-1¼+F	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	44
56281-C9	SFN.57-1¼+F-C9	57	44	G1 1/4	28	-	16	-	44
56291	SFN.57-1½+F	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	45
56291-C9	SFN.57-1½+F-C9	57	44	G1 1/2	28	-	16	-	45
54701	SFN.70-3/4+F	70	63	G3/4	16	35	15	6	82
54701-C9	SFN.70-3/4+F-C9	70	63	G3/4	16	35	15	6	77
54711	SFN.70-1¼+F	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	81
54711-C9	SFN.70-1¼+F-C9	70	59	G1 1/4	23	-	17	-	81
56391	SFN.70-2+F	70	59	G2	23	-	17	-	91
56391-C9	SFN.70-2+F-C9	70	59	G2	23	-	17	-	91

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.




SFN+F-N

Code	Description	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
56081-C2-N	SFN.30-12x1.5+F-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9-N	SFN.30-12x1.5+F-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56091-C2-N	SFN.30-14x1.5+F-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9-N	SFN.30-14x1.5+F-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56101-C2-N	SFN.30-16x1.5+F-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56101-C9-N	SFN.30-16x1.5+F-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56111-C2-N	SFN.30-18x1.5+F-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56111-C9-N	SFN.30-18x1.5+F-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56131-C2-N	SFN.30-20x1.5+F-C2-N	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56131-C9-N	SFN.30-20x1.5+F-C9-N	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56141-C2-N	SFN.30-22x1.5+F-C2-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9-N	SFN.30-22x1.5+F-C9-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56145-C2-N	SFN.40-24x1.5+F-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56145-C9-N	SFN.40-24x1.5+F-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56146-C2-N	SFN.40-26x1.5+F-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56146-C9-N	SFN.40-26x1.5+F-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56156-C2-N	SFN.30-1/4+F-C2-N	31	29.5	G1/4	8	-	9.5	-	10
56156-C9-N	SFN.30-1/4+F-C9-N	31	29.5	G1/4	8	-	9.5	-	10
56161-C2-N	SFN.30-3/8+F-C2-N	31	29.5	G3/8	10	-	9.5	-	11
56161-C9-N	SFN.30-3/8+F-C9-N	31	29.5	G3/8	10	-	9.5	-	11
56171-C2-N	SFN.30-1/2+F-C2-N	31	29.5	G1/2	12	-	9.5	-	11
56171-C9-N	SFN.30-1/2+F-C9-N	31	29.5	G1/2	12	-	9.5	-	11
56191-C2-N	SFN.40-3/8+F-C2-N	42	36.5	G3/8	10	-	11.5	-	21
56191-C9-N	SFN.40-3/8+F-C9-N	42	36.5	G3/8	10	-	11.5	-	21
56211-C2-N	SFN.40-1/2+F-C2-N	42	36.5	G1/2	12	-	11.5	-	23
56211-C9-N	SFN.40-1/2+F-C9-N	42	36.5	G1/2	12	-	11.5	-	23
56221-C2-N	SFN.40-3/4+F-C2-N	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	22
56221-C9-N	SFN.40-3/4+F-C9-N	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	22
56231-C2-N	SFN.40-1+F-C2-N	42	36.5	G1	18	-	11.5	-	24
56231-C9-N	SFN.40-1+F-C9-N	42	36.5	G1	18	-	11.5	-	24
56251-C2-N	SFN.57-3/4+F-C2-N	57	42	G3/4	18	-	14	-	40
56251-C9-N	SFN.57-3/4+F-C9-N	57	42	G3/4	18	-	14	-	40
56271-C2-N	SFN.57-1+F-C2-N	57	42	G1	23	-	14	-	42
56271-C9-N	SFN.57-1+F-C9-N	57	42	G1	23	-	14	-	42
56281-C2-N	SFN.57-1¼+F-C2-N	57	44	G1 1/4	28	-	16	-	44
56281-C9-N	SFN.57-1¼+F-C9-N	57	44	G1 1/4	28	-	16	-	44
56291-C2-N	SFN.57-1½+F-C2-N	57	44	G1 1/2	28	-	16	-	45
56291-C9-N	SFN.57-1½+F-C9-N	57	44	G1 1/2	28	-	16	-	45
54701-C2-N	SFN.70-3/4+F-C2-N	70	63	G3/4	16	35	15	6	77
54701-C9-N	SFN.70-3/4+F-C9-N	70	63	G3/4	16	35	15	6	77
54711-C2-N	SFN.70-1¼+F-C2-N	70	59	G1 1/4	23	-	17	-	81
54711-C9-N	SFN.70-1¼+F-C9-N	70	59	G1 1/4	23	-	17	-	81
56391-C2-N	SFN.70-2+F-C2-N	70	59	G2	23	-	17	-	91
56391-C9-N	SFN.70-2+F-C9-N	70	59	G2	23	-	17	-	91


Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.






SFN-BA+F

Code	Description	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54731	SFN.70-BA+F	70	56	23	39	14	90
54731-C9	SFN.70-BA+F-C9	70	56	23	39	14	90





SFN-BA+F-N

Code	Description	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54731-C2-N	SFN.70-BA+F-C2-N	70	56	23	39	14	90
54731-C9-N	SFN.70-BA+F-C9-N	70	56	23	39	14	90

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.