Bouchons d'échappement

avec déflecteur, technoplymère

RoHS PA +100° -30°

COUVERCLE

Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.
- SFP.....: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
- SFP.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
- SFP.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
- SFP.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".

RACCORD FILETÉ

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

DÉFLECTEUR

Technopolymère.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **SFP.**: sans filtre à air (déflecteur en couleur noire).
- **SFP+F-FIL**: avec filtre à air "tech-fil" en fil d'acier zingué pressé (déflecteur en couleur orange).
- **SFP+F-FOAM**: avec filtre à air "tech foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflécteur en couleur grise).
- **SFP-BA+F**: avec filtre à air "tech foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflécteur en couleur grise).

Fixation rapide à baïonnette en tôle d'acier zingué brillant.
Chaînette de sécurité en acier chromé.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU


100°C.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les bouchons d'échappement SFP sont munis d'un dispositif déflecteur qui empêche la sortie de l'huile (design original ELESA) et sont donc particulièrement indiqués pour l'application sur des réservoirs où l'huile est soumise à de forts mouvements et elle peut être projetée même vers le bouchon de fermeture.

DONNÉES TECHNIQUES


On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.







ELESA Original design

Schéma de fonctionnement






Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



SFP.

Code	Description	D	L	d	d_2	h	⚖
54141	SFP.30-12x1.5	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9	SFP.30-12x1.5-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161	SFP.30-14x1.5	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9	SFP.30-14x1.5-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941	SFP.30-16x1.5	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9	SFP.30-16x1.5-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961	SFP.30-18x1.5	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9	SFP.30-18x1.5-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981	SFP.30-20x1.5	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9	SFP.30-20x1.5-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991	SFP.30-22x1.5	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9	SFP.30-22x1.5-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341	SFP.40-24x1.5	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9	SFP.40-24x1.5-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361	SFP.40-26x1.5	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9	SFP.40-26x1.5-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935	SFP.30-1/4	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9	SFP.30-1/4-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001	SFP.30-3/8	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9	SFP.30-3/8-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101	SFP.30-1/2	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9	SFP.30-1/2-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651	SFP.40-3/8	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56651-C9	SFP.40-3/8-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671	SFP.40-1/2	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9	SFP.40-1/2-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201	SFP.40-3/4	42	36.5	G 3/4	18	11.5	26
54201-C9	SFP.40-3/4-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301	SFP.40-1	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9	SFP.40-1-C9	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701	SFP.57-3/4	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9	SFP.57-3/4-C9	57	42	G 3/4	18	14	43
56731	SFP.57-1	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9	SFP.57-1-C9	57	42	G 1	23	14	43
54401	SFP.57-1¼	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9	SFP.57-1¼-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501	SFP.57-1½	57	44	G 1 1/2	28	16	47
54501-C9	SFP.57-1½-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876	SFP.70-2	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9	SFP.70-2-C9	70	59	G 2	23	17	91


Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



SFP-N

Code	Description	D	L	d	d_2	h	⚖
54141-C2-N	SFP.30-12x1.5-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9-N	SFP.30-12x1.5-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161-C2-N	SFP.30-14x1.5-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9-N	SFP.30-14x1.5-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941-C2-N	SFP.30-16x1.5-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9-N	SFP.30-16x1.5-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961-C2-N	SFP.30-18x1.5-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9-N	SFP.30-18x1.5-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981-C2-N	SFP.30-20x1.5-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9-N	SFP.30-20x1.5-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991-C2-N	SFP.30-22x1.5-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9-N	SFP.30-22x1.5-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341-C2-N	SFP.40-24x1.5-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9-N	SFP.40-24x1.5-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361-C2-N	SFP.40-26x1.5-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9-N	SFP.40-26x1.5-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935-C2-N	SFP.30-1/4-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9-N	SFP.30-1/4-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001-C2-N	SFP.30-3/8-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9-N	SFP.30-3/8-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101-C2-N	SFP.30-1/2-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9-N	SFP.30-1/2-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651-C2-N	SFP.40-3/8-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	23
56651-C9-N	SFP.40-3/8-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671-C2-N	SFP.40-1/2-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9-N	SFP.40-1/2-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201-C2-N	SFP.40-3/4-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54201-C9-N	SFP.40-3/4-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301-C2-N	SFP.40-1-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9-N	SFP.40-1-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701-C2-N	SFP.57-3/4-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9-N	SFP.57-3/4-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56731-C2-N	SFP.57-1-C2-N	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9-N	SFP.57-1-C9-N	57	42	G 1	23	14	43
54401-C2-N	SFP.57-1¼-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9-N	SFP.57-1¼-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501-C2-N	SFP.57-1½-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54501-C9-N	SFP.57-1½-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876-C2-N	SFP.70-2-C2-N	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9-N	SFP.70-2-C9-N	70	59	G 2	23	17	91


Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



SFP+F-FIL

Code	Description	D	L	d	d_2	h	⚖
54151	SFP.30-12x1.5+F FIL	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171	SFP.30-14x1.5+F FIL	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951	SFP.30-16x1.5+F FIL	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971	SFP.30-18x1.5+F FIL	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986	SFP.30-20x1.5+F FIL	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996	SFP.30-22x1.5+F FIL	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351	SFP.40-24x1.5+F FIL	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371	SFP.40-26x1.5+F FIL	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937	SFP.30-1/4+F FIL	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9	SFP.30-1/4+F FIL-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021	SFP.30-3/8+F FIL	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9	SFP.30-3/8+F FIL-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121	SFP.30-1/2+F FIL	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9	SFP.30-1/2+F FIL-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661	SFP.40-3/8+F FIL	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9	SFP.40-3/8+F FIL-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681	SFP.40-1/2+F FIL	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9	SFP.40-1/2+F FIL-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221	SFP.40-3/4+F FIL	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9	SFP.40-3/4+F FIL-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321	SFP.40-1+F FIL	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9	SFP.40-1+F FILC9	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711	SFP.57-3/4+F FIL	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9	SFP.57-3/4+F FIL-C9	57	42	G 3/4	18	14	51
56741	SFP.57-1+F FIL	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9	SFP.57-1+F FIL-C9	57	42	G 1	23	14	52
54421	SFP.57-1¼+F FIL	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9	SFP.57-1¼+F FIL-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521	SFP.57-1½+F FIL	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9	SFP.57-1½+F FIL-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.





SFP+F-FIL-N

Code	Description	D	L	d	d_2	h	⚖
54151-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937-C2-N	SFP.30-1/4+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9-N	SFP.30-1/4+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021-C2-N	SFP.30-3/8+F FIL-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9-N	SFP.30-3/8+F FIL-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121-C2-N	SFP.30-1/2+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9-N	SFP.30-1/2+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661-C2-N	SFP.40-3/8+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9-N	SFP.40-3/8+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681-C2-N	SFP.40-1/2+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9-N	SFP.40-1/2+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221-C2-N	SFP.40-3/4+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9-N	SFP.40-3/4+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321-C2-N	SFP.40-1+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9-N	SFP.40-1+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711-C2-N	SFP.57-3/4+F FIL-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9-N	SFP.57-3/4+F FIL-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56741-C2-N	SFP.57-1+F FIL-C2-N	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9-N	SFP.57-1+F FIL-C9-N	57	42	G 1	23	14	52
54421-C2-N	SFP.57-1¼+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9-N	SFP.57-1¼+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521-C2-N	SFP.57-1½+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9-N	SFP.57-1½+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.








SFP+F-FOAM

Code	Description	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152	SFP.30-12x1.5+F FOAM	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172	SFP.30-14x1.5+F FOAM	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952	SFP.30-16x1.5+F FOAM	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972	SFP.30-18x1.5+F FOAM	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987	SFP.30-20x1.5+F FOAM	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997	SFP.30-22x1.5+F FOAM	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352	SFP.40-24x1.5+F FOAM	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372	SFP.40-26x1.5+F FOAM	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938	SFP.30-1/4+F FOAM	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9	SFP.30-1/4+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022	SFP.30-3/8+F FOAM	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	8
54022-C9	SFP.30-3/8+F FOAM-C9	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122	SFP.30-1/2+F FOAM	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9	SFP.30-1/2+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662	SFP.40-3/8+F FOAM	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9	SFP.40-3/8+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682	SFP.40-1/2+F FOAM	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9	SFP.40-1/2+F FOAM-C9	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222	SFP.40-3/4+F FOAM	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9	SFP.40-3/4+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322	SFP.40-1+F FOAM	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9	SFP.40-1+F FOAM-C9	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712	SFP.57-3/4+F FOAM	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9	SFP.57-3/4+F FOAM-C9	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742	SFP.57-1+F FOAM	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9	SFP.57-1+F FOAM-C9	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422	SFP.57-1¼+F FOAM	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9	SFP.57-1¼+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522	SFP.57-1½+F FOAM	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9	SFP.57-1½+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851	SFP.70-3/4+F FOAM	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9	SFP.70-3/4+F FOAM-C9	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861	SFP.70-1¼+F FOAM	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9	SFP.70-1¼+F FOAM-C9	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878	SFP.70-2+F FOAM	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9	SFP.70-2+F FOAM-C9	70	59	G 2	23	-	17	-	88


Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.




SFP+F-FOAM-N

Code	Description	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938-C2-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022-C2-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54022-C9-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122-C2-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662-C2-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682-C2-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222-C2-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322-C2-N	SFP.40-1+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9-N	SFP.40-1+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712-C2-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C2-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C9-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742-C2-N	SFP.57-1+F FOAM-C2-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9-N	SFP.57-1+F FOAM-C9-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422-C2-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522-C2-N	SFP.57-1½+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9-N	SFP.57-1½+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851-C2-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C2-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C9-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861-C2-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C2-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C9-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878-C2-N	SFP.70-2+F FOAM-C2-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9-N	SFP.70-2+F FOAM-C9-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88


Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.






SFP-BA+F

Code	Description	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881	SFP.70-BA+F FOAM	70	56	30	39	14	93
54881-C9	SFP.70-BA+F FOAM-C9	70	56	30	39	14	93





SFP-BA+F-N

Code	Description	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.