

MATERIAL

Anodiserat aluminium.

FÄRG

Naturlig, matt yta.

CYLINDRISK PINNE

AISI 304 rostfritt stål.

STYRBUSSNINGAR FÖR SPRINT

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE

Självgående skruvar 4.2x15.9 DIN 7982 i rostfritt stål (på den smala delen av gångjärnet) och M5x10 halvrunda skruvar i rostfritt stål (på den bredare delen av gångjärnet). Medskickade.






KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Gångjärnet består av två halvor med olika dimensioner (en smal och en bred). De kan monteras till exempel på konstruktioner med tunna ramar eller dörrar. Levereras omonterade för enkel montering.

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)

Max 185° (-5° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytor är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.



Kod	Benämning	L	B	d1	d2	L1	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	b2	d	△
428251	CMD-AL-45-SH-4-M5	45	43	M5	4.2	65	33	24.5	18.5	11.5	6	5.5	26	14	8	90

