



# ESW+I

ERGOSTYLE®

Design originale ELESA

## Volantini a disco con impugnatura girevole



### • Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

### • Colore

Grigio-nero, finitura mat.

### • Montaggio

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.

### • Calottina copriboccola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Ergostyle, finitura mat; fornita non montata, montaggio a pressione, rimovibile con un cacciavite. Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella seguente).

Codice	Descrizione	Calottina copriboccola per
29592-*	ECB.S2-*	ESW.125
29593-*	ECB.S3-*	ESW.150
29594-*	ECB.S4-*	ESW.175

\* Completare codice e descrizione aggiungendo l'indice del colore (C1, ..., C6).

### • Impugnatura girevole

Tipo ECH+x (vedi pag. 340) tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore grigio-nero, finitura mat. Lo speciale design a due volumi e la forma terminale semisferica offrono alla mano dell'operatore una presa sicura ed ergonomica durante le operazioni di rotazione del volantino.

### Accessori su richiesta

Rondella di ritegno assiale tipo GN 184 (vedi pag. 502).



### Esecuzioni speciali a richiesta

Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9 (vedi pag. A17).

Per l'ordinazione del volantino di manovra con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 207241-K-ESW.125+I A-12-K).

### Ergonomia e design

La lobatura posteriore interna facilita la presa e la manovra del volantino anche da posizioni laterali e decentrate.



Esempio di montaggio con linguetta e vite assiale

C1 RAL 7021 C2 RAL 2004 C3 RAL 7035 C4 RAL 1021 C5 RAL 5024 C6 RAL 3000

Elesa Standards		Dimensioni principali									Alesaggio		Impugnatura		C #	L #	⚖	
Codice	Descrizione	D	L	I	d1	d2	d3	d4	d5	h1	d H7	h	H	m	R	[Nm]	[J]	g
207241-*	ESW.125+I A-12-*	125	42.5	11	26	24	31	35	29	13.5	12	27	65	M6	47	125	25	245
207251-*	ESW.150+I A-14-*	150	47.5	12	26	24	34	38	32	15.5	14	30	73	M8	57	180	26	350
207261-*	ESW.175+I A-16-*	176	52.5	13	35	33	39	44	36	22.5	16	28	86	M10	70	195	26	475

\* Completare codice e descrizione dell'articolo standard desiderato aggiungendo l'indice del colore della calottina (C1, ..., C6), es: 207241-C2 ESW.125+I A-12-C2

# Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) e resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici (pag. A8).