



1

**MATERIALE**

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero, finitura lucida.



2

**ESECUZIONI STANDARD**

Foro cieco alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

- **VAK-GXX**: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

- **VAK-PXX**: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetilica (POM). Vite e piolino d'ancoraggio acciaio brunito.



3



4



5



6



7

**SCelta DELL'INDICATORE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)**

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale" tipo G (a pag. 460) o movimento a reazione fissa tipo P (a pag. 462).



8



9



10



11



12



13



14




15




RH



VAK-GXX



VAK-PXX



Indicatori di posizione

**VAK-GXX**

Codice	Descrizione	D	L	dh7	h	d1	d3	f	h1	l1	⚖	Indicatori abbinabili
CE.28001	VAK.60-GXX1-1/4	58.5	51	1/4"	23	22	56.5	M5	7.9	19	100	GA01 - GA11
CE.28051	VAK.85-GXX2-5/16	85.5	55	5/16"	25	35	78	M6	6.3	21	250	GA02 - GA12 - GW12

**VAK-PXX**

Codice	Descrizione	D	L	dh7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	⚖	Indicatori abbinabili
CE.28002	VAK.60-PXX1-1/4	58.5	51	1/4"	23	20	56.5	6	M5	M4	6	19	11	14	19	130	PA01 - PA11
CE.28052	VAK.85-PXX2-5/16	85.5	55	5/16"	25	30	78	6	M6	M4	6.3	21	13	12	28.5	290	PA02 - PA12 - PW12