

MATERIAL

Aluminium, epoxybeläggning, svart färg, blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Brötschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.

- **VAK-GXX**: för gravitations lägesindikator.



- **VAK-PXX**: för mekanisk lägesindikator.

Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.

VAL AV INDIKATOR (BESTÄLLS SEPARAT)

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.

Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ G (på sidan 460) eller mekaniska lägesindikatorer typ P (på sidan 462).

**VAK-GXX****VAK-PXX****VAK-GXX**

Kod	Benämning	D	L	dH7	h	d1	d3	f	h1	l1	⚖	Indikator kombinationer
CE.28001	VAK.60-GXX1-1/4	58.5	51	1/4"	23	22	56.5	M5	7.9	19	100	GA01 - GA11
CE.28051	VAK.85-GXX2-5/16	85.5	55	5/16"	25	35	78	M6	6.3	21	250	GA02 - GA12 - GW12

VAK-PXX

Kod	Benämning	D	L	dH7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	⚖	Indikator kombinationer
CE.28002	VAK.60-PXX1-1/4	58.5	51	1/4"	23	20	56.5	6	M5	M4	6	19	11	14	19	130	PA01 - PA11
CE.28052	VAK.85-PXX2-5/16	85.5	55	5/16"	25	30	78	6	M6	M4	6.3	21	13	12	28.5	290	PA02 - PA12 - PW12