

MATERIALE

Alluminio, rivestimento resina epossidica.

COLORE

Nero, finitura lucida.

ESECUZIONI STANDARD

Foro cieco alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.


- **VAL-GXX2**: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
- **VAL-PXX2**: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetilica (POM). Vite e piolino d'ancoraggio acciaio brunito.

SCelta DELL'INDICATORE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale" tipo G (a pag. 460) o movimento a reazione fissa tipo P (a pag. 462).

**VAL-GXX2**

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d3	f	h1	l1	Δ	Indicatori abbinabili
CE.28201	VAL.100-GXX2-3/8	102	57.5	3/8"	25	35	78	M6	6.3	21	330	GA02 - GA12 - GW12

VAL-PXX2

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	Δ	Indicatori abbinabili
CE.28202	VAL.100-PXX2-3/8	102	57.5	3/8"	25	30	78	6	M6	M4	6.3	21	13	12.5	28.5	370	PA02 - PA12 - PW12

