

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt. Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

ABDECKKAPPE

Polypropylen basierter (PP) Thermoplast, in Ergostyle Farben, matt, Montierung durch Einpressen.

STANDARDAUSFÜHRUNG


Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Softline-Ummantelung macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Aus diesen Gründen sind die Griffe u.a. für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte geeignet.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



*Ergänzen mit Farbcode: 245103-C2 EBK.43 B-M8-C-SOFT-C2

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Code	Artikelnummer	D	L	d6H	d1	h	l1	△
245103-*	EBK.43 B-M8-C-SOFT-*	43	53.5	M8	32.5	18	17.5	72
245105-*	EBK.43 B-M10-C-SOFT-*	43	53.5	M10	32.5	18	17.5	71
245203-*	EBK.50 B-M8-C-SOFT-*	50	60	M8	37	20	20	85
245205-*	EBK.50 B-M10-C-SOFT-*	50	60	M10	37	20	20	82
245207-*	EBK.50 B-M12-C-SOFT-*	50	60	M12	37	20	20	80



MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt. Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

VERGRÖßERUNGSGLAS

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Beständig gegen Lösungen, Öle, Fette, Benzin und andere chemische Stoffe (vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol). Montage durch Einpressen. Es verbessert die Sichtbarkeit der Symbole.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE


Selbstklebende Schaltsymbole MA. (siehe Seite 380) können separat bestellt werden.

SYMBOL-ANBRINGUNG

Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



Code	Artikelnummer	D	L	d6H	S	d1	h	l1	△
245104	EBK.43 B-M8-H-SOFT	43	53.5	M8	20	32.5	18	17.5	72
245106	EBK.43 B-M10-H-SOFT	43	53.5	M10	20	32.5	18	17.5	71
245204	EBK.50 B-M8-H-SOFT	50	60	M8	25	37	20	20	85
245206	EBK.50 B-M10-H-SOFT	50	60	M10	25	37	20	20	82
245208	EBK.50 B-M12-H-SOFT	50	60	M12	25	37	20	20	80