

RoHS

MATERIAL
Stahl gehärtet (60+2 HRC).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Positionierbuchsen GN 172.1 mit konischer Bohrung werden für die Rastbohrung von Rastbolzen verwendet GN 817.5 (siehe Seite 765).





Code	Artikelnummer	d1	d2 n6	d3	d4*	l	⚖
GN.51001	GN 172.1-6-10	6	10	12.5	13.5	8	4
GN.51011	GN 172.1-8-12	8	12	15	16	10	7
GN.51021	GN 172.1-10-15	10	15	19	20.6	12	12

* Bohrungsdurchmesser, Senkung

elesa® 11/2021 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe. Ganter Norm®