



GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5001 Blau, matt.
 Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
 Das spezielle Thermoplast enthält Zusätze, die mit Hilfe von Metalldetektoren einfach festgestellt werden können.
 Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **ERZ-SST-MD**: Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl 1.4305. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
 - **ERZ-SST-p-MD**: Schraubensatz und Halteschraube Edelstahl AISI 303, Druckfeder Edelstahl AISI 302.
 Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®*.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5001) leicht erkennbar. Die Materialzusätze sind ab einer Partikelgröße von 5mm metalledektierbar.
 Beim Kalibrieren des Detektors muss die Feuchtigkeit des Lebensmittels/Substanz berücksichtigt werden, um die Erkennung möglicher Teile zu verbessern.
 Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.
 Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
 Die Metallzähne des Zinkeinsatzes ermöglichen die Montage von metallischen Klemmelementen, welche im Fall von speziellen Anforderungen leicht maschinell geändert werden können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.
 Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubensatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).
 * Eingetragene Marke von TEXTRON INC.



ERZ-SST-MD



ERZ-SST-MD




Code	Artikelnummer	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	
198105	ERZ.44-SST-M5-MD	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
198135	ERZ.63 SST-M6-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
198155	ERZ.78 SST-M8-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
198175	ERZ.95-SST-M10-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93

Klemmhebel



ERZ-SST-p-MD



ERZ-SST-p-MD

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	
198233	ERZ.44-SST-p-M5x12-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
198235	ERZ.44-SST-p-M5x16-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
198237	ERZ.44-SST-p-M5x20-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
198239	ERZ.44-SST-p-M5x25-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
198241	ERZ.44-SST-p-M5x32-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
198429	ERZ.63 SST-p-M6x16-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
198431	ERZ.63-SST-p-M6x20-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
198433	ERZ.63 SST-p-M6x25-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
198435	ERZ.63-SST-p-M6x32-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
198437	ERZ.63-SST-p-M6x40-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
198439	ERZ.63-SST-p-M6x50-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
198673	ERZ.78 SST-p-M8x20-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
198675	ERZ.78-SST-p-M8x25-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
198677	ERZ.78-SST-p-M8x32-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
198679	ERZ.78 SST-p-M8x40-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
198681	ERZ.78-SST-p-M8x50-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
198683	ERZ.78-SST-p-M8x63-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
198823	ERZ.95-SST-p-M10x20-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
198825	ERZ.95-SST-p-M10x25-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
198827	ERZ.95-SST-p-M10x32-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
198829	ERZ.95-SST-p-M10x40-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
198831	ERZ.95-SST-p-M10x50-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
198833	ERZ.95-SST-p-M10x63-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133

Klemmhebel