

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

BAUSATZKOMPONENTEN

- Ein modulares FHT-Rohr, bestehend aus 16 Segmenten aus acetalbasiertem Technopolymer (POM), Farbe blau.
- Zwei FHJ-Gewindeverbindungsstücke aus acetalbasiertem Technopolymer (POM), Farbe orange.
- Vier FHN-Düsen aus acetalbasiertem Technopolymer (POM), Farbe orange.

EIGENSCHAFTEN

Der modulare Aufbau, der durch Schnappverbindungen der einzelnen Segmenten (Abb. 1) hergestellt wird, ermöglicht die Einstellung und Ausrichtung des Schmierstoffstrahls mit maximaler Flexibilität, wobei die Betriebsstabilität auch bei Vibrationen erhalten bleibt. Die Länge der Leitung kann durch Hinzufügen oder Entfernen der entsprechenden Anzahl von Segmenten mit Schnappverbindungen an die spezifische Anwendung angepasst werden. Wir empfehlen für die Abdichtung der Verbindungsstücke die Verwendung von PTFE-Band auf dem Gewinde. Die Montage erfolgt ohne die Verwendung von Dichtungen, so dass das System nicht als vollkommen dicht anzusehen ist. Die einzelnen Bausatzkomponenten sind auch einzeln erhältlich (siehe Tabelle der Komponenten).
 Maximaler Eingangsdruck: 2 bar.
 Siehe Modulare Schmieresysteme (auf Seite -).

CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Das Material ist gegen Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Öle beständig, ein Kontakt mit starken Säuren und Basen ist zu vermeiden. Für die Verwendung von anderen als den aufgeführten Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst von Elesa. Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

SONDERAUSFUEHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Rohrstücke, Düsen und Verbindungsstücke aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
- Bausatz mit 3/4"-Rohren.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Zange für die Montage von Komponenten.










Abb.1



Bausatzkomponenten

| Code | Artikelnummer | Einzelteile | Menge |
|--------|-----------------|------------------------------|-------|
| 471206 | FHT.1/2 | Segmentschlauch | 1 |
| 471068 | FHJ.1/2-3/8-NPT | Verbindungsstück mit Gewinde | 1 |
| 471069 | FHJ.1/2-1/2-NPT | Verbindungsstück mit Gewinde | 1 |
| 471126 | FHN.1/2-B-5 | Düse | 1 |
| 471131 | FHN.1/2-B-8 | Düse | 1 |
| 471136 | FHN.1/2-B-11 | Düse | 1 |
| 471141 | FHN.1/2-P50 | Düse | 1 |



| Code | Artikelnummer | ⚖️ |
|--------|---------------|-----|
| 471006 | FH.1/2 | 136 |

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18