Gewindestifte

Kugelende und Innensechskant, SUPER-Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz RAL 9005 oder grau RAL 7040.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die Schrauben GST-SB können in Verbindung mit den Druckstücken GN 631 für verschiedene Verriegelungssysteme verwendet werden.
Der Innensechskantkopf ermöglicht ein schnelles Auf- und Abschrauben des Produkts.
Durchmesser “d” der Kugel ist kleiner als Durchmesser d1” der Schrauben. Somit kann von der Kugelseite eingeschraubt werden.
Weitere Vorteile der Schrauben GST-SB:

- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Sehr leicht: geeignet für Anwendungen, die ein geringes Gewicht erfordern.



Anwendungsbeispiele





Ergänzen mit Farb317901-C9: {317901-C9} {GST-M6x30-SB-C9}

C9 RAL9005 C33 RAL7040

GST-SB

Code	Beschreibung	d	d_1	l	l_1	l_2	s	⚖
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4.5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4.5	40	5	6	2	2
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4.5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6.5	8	3	3
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6.5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6.5	8	3	4
317983-*	GST-M10x50-SB-*	M10	7.8	50	8.5	6	4	5
317985-*	GST-M10x63-SB-*	M10	7.8	63	8.5	6	4	6
317987-*	GST-M10x80-SB-*	M10	7.8	80	8.5	6	4	8

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.