CQT.FM-CR | Fermetures à levier avec clé

Fixation rapide, technopolymère

CHROMIUM RoHS IP65 PA +80° -30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, corps chromé, finition brillante. Levier non chromé.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Silicone appliqué directement sous la tête du stator.

RONDELLE AVEC AILETTES ÉLASTIQUES DE FIXATION ET VIS AUTOTARAUDEUSE
Acier INOX.

CLÉ
Technopolymère à base de polyamide (PA).

ROTATION
90°.

PROTECTION IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529 (voir page A-18).

EXÉCUTIONS STANDARD
- **CQT/A**: cannelure à deux ailettes pour clé.
- **CQT/T**: cannelure triangulaire pour clé.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU
80°C.

OUTIL DE DÉMONTAGE *(À COMMANDER SÉPARÉMENT)*
Code 421550 ATTREZZO CQT.FM en acier INOX AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES
Avec épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2 mm le montage est très rapide.

DONNÉES TECHNIQUES
La fermeture CQT.FM-CR, en plus de son caractère esthétique, est particulièrement indiquée pour l'application en milieux demandant, pour des raisons d'hygiène, de fréquentes opérations de nettoyage complet même à l'aide de jets d'eau ou de vapeur.
La surface chromée est résistante à l'usure, au frottement et aux chocs.
En plus, au cours de tests de laboratoire effectués à température ambiante (23°C), la surface de la fermeture n'a pas subi d'altérations en présence de: détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, solutions chlorées.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- Levier de fermeture en acier zingué.
- Fermetures et clés fournies séparément.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
La fermeture est insérée dans le trou d'assemblage du portillon côté levier (voir figure) jusqu'au déclic des ailettes de la rondelle élastique, qui indique que la position d'utilisation est atteinte.
Pour en accélérer le montage les fermetures sont fournies avec levier déjà assemblé.
L'utilisation d'un outil de démontage (à commander séparément) permettra, si nécessaire, de démonter la fermeture de l'intérieur du portillon.



Gabarit de perçage







CQT/A **CQT/T**

Code	Description	Code	Description	D	l	b	h	h1	h2	⚖
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24

11/2019

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.