Poinçons de coupe

Acier HSS

RoHS

TYPE

Type **D** : à tête conique

ACIER HSS

- Arbre trempé (HRC 62 +2)
- Tête trempée (HRC 50 +5)

INFORMATIONS

Les poinçons de coupe DIN 9861 peuvent être utilisés, par exemple, avec les douilles DIN 9845 pour les outils de poinçonnage. Selon l'application, ils peuvent toutefois également servir de goujons de positionnement, de guidage, d'éjection ou de gaufrage, et peuvent être usinés en conséquence.
Les poinçons de coupe DIN 9861 se caractérisent par des tolérances de forme et de position très serrées, une surface finement usinée et une grande résistance à l'usure.

ACCESSOIRES


DIN 9845 Douilles de coupe / Douilles de guidage


SUR DEMANDE

Autres mesures



Exemples d'assemblage





DIN 9861

Code	Description	d_1 h6	d_2 ±0.2	$d_{2\,n6}$	d_3*	⚖
GN.43701	DIN 9861-2-71-D-HSS	2	3	1.37	71	2
GN.43702	DIN 9861-2-80-D-HSS	2	3	1.37	80	2
GN.43703	DIN 9861-3-71-D-HSS	3	4.5	1.8	71	4
GN.43704	DIN 9861-3-80-D-HSS	3	4.5	1.8	80	4
GN.43705	DIN 9861-4-71-D-HSS	4	5.5	1.8	71	7
GN.43706	DIN 9861-4-80-D-HSS	4	5.5	1.8	80	7
GN.43707	DIN 9861-5-71-D-HSS	5	6.5	1.8	71	12
GN.43708	DIN 9861-5-80-D-HSS	5	6.5	1.8	80	12
GN.43709	DIN 9861-6-71-D-HSS	6	8	3.23	71	16
GN.43710	DIN 9861-6-80-D-HSS	6	8	3.23	80	18
GN.43711	DIN 9861-8-71-D-HSS	8	10	2.73	71	28
GN.43712	DIN 9861-8-80-D-HSS	8	10	2.73	80	32
GN.43713	DIN 9861-10-71-D-HSS	10	12	2.73	71	44
GN.43714	DIN 9861-10-80-D-HSS	10	12	2.73	80	49
GN.43715	DIN 9861-12-71-D-HSS	12	14	2.73	71	63
GN.43716	DIN 9861-12-80-D-HSS	12	14	2.73	80	71
GN.43717	DIN 9861-16-71-D-HSS	16	18	3.23	71	112
GN.43718	DIN 9861-16-80-D-HSS	16	18	3.23	80	126

elesa 11/2026

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

Ganter Norm