

RoHS

MATIÈRE
Acier trempé (60 ±2 HRC).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Les douilles de guidage GN 172.1 ont le trou conique pour optimiser l'emploi avec les doigts d'indexage GN 817.5 (voir page 765).





Code	Description	d1	d2 n6	d3	d4*	l	⚖
GN.51001	GN 172.1-6-10	6	10	12.5	13.5	8	4
GN.51011	GN 172.1-8-12	8	12	15	16	10	7
GN.51021	GN 172.1-10-15	10	15	19	20.6	12	12

* Diamètre évasement du trou

elesa 11/2021

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

Ganter Norm